



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4603CR0428

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Trelleborg Industrie S.A.S. Z.I. La Combaude, rue de Chantermerle, CS 17025, F-63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Vertreiber <i>distributor</i>	Trelleborg Industrie S.A.S. Z.I. La Combaude, rue de Chantermerle, CS 17025, F-63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Schlauch für Flüssiggas (4603)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flüssiggasschlauch mit Einlage
Modell <i>model</i>	PROPAN...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 157093T2/17464 vom 14.10.2016 (GWI) Ergänzungsprüfung: 157093E4/18133 vom 25.09.2021 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 16436-1 (01.12.2020)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.10.2026 / 21-0674-GNV

23.11.2021 Pz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
PROPAN 10 bar	Druckklasse: 2 max. Betriebsdruck: 10 bar	Abmessungen: 6,3 x 3,5 mm; 9,0 x 3,5 mm, 10,0 x 5,0 mm und 12,5 x 5,0 mm
PROPAN 30 bar	Druckklasse: 3 max. Betriebsdruck: 30 bar	Abmessungen: 6,3 x 5,0 mm und 4,0 x 4,0 mm

DVGW