



TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL: 611729		POLYMER: SBR / NR	
Fysikaliska egenskaper:	Enhet	Värde	Standard
Hårdhet	° Shore A	65±5	ASTM 2240
	° IRHD	65±5	ISO 48
Brottgräns	min MPa	3,0	ISO 37
Brottöjning	min %	200	ISO 37
Rivhållfasthet	min N/mm	10	ISO 34 C
Densitet, ungefärlig	Mg/m ³	1,55	
Sättning			ISO 815
24h/70° C:	max %	44	
24h/100° C:	max %	-	
Arbetstemperaturområde	° C min/max	-15 / +70	
Åldring	h/ °C	168 / 70	ISO 188
Ändring i			
- hårdhet:	°IRH	+10	
- brottgräns:	max %	-10	
- brottöjning:	max %	-40	
Färg			Svart
Hållbarhet:			
Vatten			Bra
Utspädda syror och baser			Bra
Konc. syror och baser			Dålig
Oljeresistivitet			Dålig