

## TEKNISK SPECIFIKATION

<b>MATERIAL: IV733</b>	<b>POLYMER: FPM</b>
------------------------	---------------------

<u>Fysikaliska egenskaper:</u>	<u>Enhet</u>	<u>Värde</u>	<u>Standard</u>
Hårdhet	° Shore A	72±5	ASTM D2240
Brottgräns	min MPa	6,0	ASTM D412 Die C
Brottöjning	min %	250	ASTM D412 Die C
Rivhållfasthet	min N/mm	20	ASTM D624 Die C
Densitet, ungefärlig	Mg/m <sup>3</sup>	2,0	ASTM D1817
Sättning 22 h / 175° C	max %	60	ASTM D395 Met. B
Arbetstemperaturområde	° C min/max	-30 / +200	
Åldring Ändring i	h/ °C	72 / 200	ASTM D573
- hårdhet:	°IRH	+20	
- brottgräns:	max %	+10	
- brottöjning:	max %	-70	
Volymändring i vätska - ASTM 3 72 h/ 70 °C:	%	+3	ASTM D471
Färg		Svart	
Hållbarhet: Vatten Utspädda syror och baser Konc. syror och baser Oljeresistivitet		Mycket bra Mycket bra Mycket bra Mycket bra	

