

Forsheda 945

Anschlußdichtungen 80 mm Einstecktiefe

Qualität SBR nach EN 681-1 / DIN 4060 für Abwasser überwacht durch MFPA Leipzig

Lieferprogramm 01/01/2010

Extra lang

Rohr-Nenn-Weite	Durchm. Rohr Außen (d3/dsp)	Durchm. Bohrung	Dichtungs-Typ	Artikel-Nummer	Stck pro Karton
-----------------	-----------------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------

passend für Rohre und Formstücke PVC KG nach DIN 1401, KG PP nach DIN 1852

100	110	140	110/140	195.76.01	16
150	160	188	160/188	116.80.04	10
200	200	229	200/229	116.81.02	8
250	250	282	250/282	116.82.00	8
300	315	346	315/346	116.83.05	8

Zum Anschluß von Steinzeug ein entsprechendes KGUS verwenden.

Toleranzen der Rohrmaterialien sind zu beachten.

Bei der Dichtung ist eine totale Toleranz im dem Spalt von +/- 1,75 mm zulässig.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Verkauf erfolgt ausschließlich über den Baustoff- und Sanitär-Fachhandel.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV - Netherlands.

Verkaufsbüro:

Trelleborg Pipe Seals Lelystad bv
Niederlande

Innendienst:

Ursula.Knack@Trelleborg.com

Telefon : +31 320 267 961

Fax : +31 320 267 951

für technische Fragen:

Außendienst

Maria.Banas@Trelleborg.com

Telefon: +49 711 220 41 556

Mobil: +49 171 77 10 882



Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV 2010/03. Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Wir arbeiten mit kompetenten Partnern zusammen. Hier einige Beispiele:



Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV

P.O.Box 62, 8200 AB Lelystad, The Netherlands. Visiting address: Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad, The Netherlands.

Tel: +31(0)320267979, Fax: +31(0)320267980.

www.Trelleborg.com/pipeseals