

Raccord BLOC-END®

CONSTRUCTION & ENVIRONNEMENT

Pour tuyaux de manutention



Applications

Raccord spécifique Trelleborg pour les tuyaux tronçonnables PERFORMER GL AD10H, GL AD10P, GL AD10T.

Avantages

- Adaptation immédiate au poste prévu, par mise à longueur du tuyau sur le site ou dans l'atelier d'entretien.
- Facilité de coupe du tuyau : aucun matériel particulier nécessaire, le raccord servant de guide de coupe.
- Bride orientable au montage et indéformable en service.
- Rapidité de remplacement.
- Réutilisation facile des extrémités prélevées sur des flexibles endommagés.
- Légèreté de l'ensemble.
- Permet le raccordement sur tout type d'autres brides.

Caractéristiques techniques

2 demi-coquilles en alliage d'aluminium AS 7 G avec bride plate fixe, 1 joint en caoutchouc, 4 ou 6 boulons (avec rondelles en acier zingué bichromaté).

Ø ≤ 150 mm : PS 10 bar, Ø > 150 mm : PS 5 bar.

Informations complémentaires

Protection Téflon des raccords sur demande.



Raccord BLOC-END®

07/09/2007

	Diamètre intérieur mm	Nombre de boulons	Code article	Stock (■) ou min. de cde pièces
Ensemble BLOC-END® complet (avec joint, boulons, écrous, rondelles) Perçage PN 10	40	4	0117042	■
	50	4	0117043	■
	65	4	0117044	■
	80	4	0117045	■
	100	4	0117046	■
	125	4	0117047	■
	150	4	0117048	■
	200	6	0117049	■
	250	6	0118093	■
	300	6	0118095	■
350	6	5101097	■	
Ensemble BLOC-END® complet (avec joint, boulons, écrous, rondelles) Perçage PN 20 (ASA 150)	50	4	0117155	■
	65	4	0117156	25
	80	4	0117157	25
	100	4	0117158	■
	125	4	0117159	25
	150	4	0117048	25
	200	6	0117160	■
	250	6	0118094	25
	300	6	0118096	25
	350	6	nous consulter	25
Kit de réparation, avec 2 demi-coquilles (sans joint ni boulon) Perçage PN 10	40	4	0116890	■
	50	4	0116891	■
	65	4	0116893	■
	80	4	0116895	■
	100	4	0116897	■
	125	4	0116899	■
	150	4	0116901	■
	200	6	0116902	■
	250	6	0118089	■
	300	6	0118091	■
350	6	5100847	■	
Kit de réparation, avec 2 demi-coquilles (sans joint ni boulon) Perçage PN 20 (ASA 150)	50	4	0116892	■
	65	4	0116894	25
	80	4	0116896	25
	100	4	0116898	■
	125	4	0116900	25
	150	4	0116901	25
	200	6	0116903	■
	250	6	0118090	25
	300	6	0118092	25
	350	6	nous consulter	25
Kit de réparation, avec 2 joints Perçage PN 10 ou PN 20 (ASA 150)	40	4	0116890	■
	50	4	0116891	■
	65	4	0116893	■
	80	4	0116895	■
	100	4	0116897	■
	125	4	0116899	■
	150	4	0116901	■
	200	6	0116902	■
	250	6	0118089	■
	300	6	0118091	■
350	6	5100847	■	
Boulon, avec écrou et rondelle	40 à 350		0111322	■



TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS