

ASSAINIX

建筑 & 环境
清洗和水利排污



应用

用于配套管道吸污专用泵及管道排污车所需管材。

优点

- 在很小的弯曲半径下亦不会缠绕。
- 空心压力为0,8 巴。
- 外壁光滑,方便操作(尤其是在与棱角分明或锋利的下水道口,不同的管道内壁等接触时),极大程度的保证了管材的使用寿命。
- 管材可在生产过程中加入套管(3-12毫米),并适合各种接口的安装。
- 产品设计具有极高的耐磨损特性。

技术参数

内壁:NR合成橡胶,黑色,光滑。
骨架:皱褶夹布配合内壁内螺旋钢丝加固。
外壁:NR合成橡胶,黑色,织物状外观。
温度范围:-30度至+60度。

其它信息

其它各种长度可根据需求生产。

ASSAINIX

19/04/2007

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	空心压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小 订购量 米
90.0	10.0 ±2.5	110.0 ±2.0	4	12	0.8	540	4.75	10.0	0123147	20
100.0	10.0 ±2.5	120.0 ±2.0	4	12	0.8	800	5.21	* 3.0	0060276	20
								** 3.0	0060277	20
								** 4.5	0060278	■
110.0	10.0 ±2.5	130.0 ±2.0	4	12	0.8	880	6.65	10.0	0122913	20
120.0	10.0 ±2.5	140.0 ±2.0	4	12	0.8	960	7.19	10.0	0070779	20
150.0	10.0 ±2.5	170.0 ±2.0	4	12	0.8	1200	8.80	10.0	0070780	20

* 垂直套管

** 强制加固套管

商标

