


PLUTON 20 EN559 Rojo

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Gas y soldadura

PLUTON 20 EN559 - ISO3821 - ACETYLENE



Aplicaciones

Manguera de caucho para acetileno para aplicaciones soldadura.

Ventajas

- n Flexible y ligera para un manejo fácil.
- n Vida útil prolongada y segura.
- n Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor).
- n Tubo resistente a las llamas en caso de retroceso.
- n Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.
- n Marcado conforme a norma, indicación del gas y la fecha de fabricación.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR/NR, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : EPDM, rojo, liso.
Temperadura : - 30 °C a + 80 °C.
Estándar y certificaciones :
EN 559, ISO 3821.

PLUTON 20 EN559 Rojo

09/02/2012

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
5 ± 0.4	3.00	11.0 ± 0.5	20.0	60	50	0.12	20	0200549	n
							40	0200550	n
6.3 ± 0.5	2.85	12.0 ± 0.6	20.0	60	55	0.13	20	0200032	n
							40	0200031	n
							100	0200030	n
							120	0200029	3480
8 ± 0.5	3.00	14.0 ± 0.6	20.0	60	65	0.16	20	0200036	n
							40	0200035	n
							100	0200034	n
							120	0200033	n
10 ± 0.5	3.50	17.0 ± 0.6	20.0	60	75	0.23	20	0060180	n
							40	0060179	n
							100	0200038	n
							120	0060178	n
20 ± 0.6	3.75	27.5 ± 0.8	20.0	60	90	0.38	20	5503043	920
							40	5503044	920

Marcado

PLUTON 20 EN559 - ISO3821 - ACETYLENE - 2.0 MPa (20 bar) - ND - Year - Made in France

TRELLEBORG



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose