

Conjunto TRELLET negro

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Limpieza a alta presión, drenaje, pulverización



Aplicaciones

Para equipos de limpieza a alta presión Kärcher, Kew y Wap.

Ventajas

- Excelente flexibilidad y cómoda para trabajar.
- Larga duración gracias a la alta resistencia del caucho al desgaste y a los aceites.
- Alta resistencia a la temperatura (hasta + 150 °C).

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/SBR, negro, liso.

Armadura : 1 ó 2 capas de hilos de acero trenzados.

Revestimiento : SBR/NBR, negro, liso.

Temperatura : - 40 °C a + 150 °C.

Informaciones complementarias

Se suministra en cajas de cartón, cinco juegos por caja.

Conjunto TRELLET negro

16/11/2011

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Tipo	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
TRELLET 561									
6.4	11.7	Kärcher	400	1000	50	0.16	5 x 10 ⁽¹⁾	1581580	■
							5 x 15 ⁽¹⁾	1581590	■
							5 x 20 ⁽¹⁾	1581600	■
7.9	13.4	Kärcher	400	1000	60	0.19	5 x 10 ⁽²⁾	1581630	■
							5 x 15 ⁽²⁾	1581640	■
							5 x 20 ⁽²⁾	1581650	■
9.5	15.5	Kärcher	400	1000	70	0.25	5 x 10 ⁽²⁾	1581660	■
							5 x 15 ⁽²⁾	1581670	■
							5 x 20 ⁽²⁾	1581680	■
7.9	13.4	Kew	400	1000	60	0.19	5 x 10 ⁽³⁾	1581740	■
							5 x 15 ⁽³⁾	1581750	■
							5 x 20 ⁽³⁾	1581760	■
9.5	15.5	Kew	400	1000	70	0.25	5 x 10 ⁽³⁾	1581770	■
							5 x 15 ⁽³⁾	1581180	■
							5 x 20 ⁽³⁾	1581190	■
7.9	13.4	Wap	400	1000	60	0.19	5 x 10 ⁽⁴⁾	1581850	■
							5 x 15 ⁽⁴⁾	1581860	■
							5 x 20 ⁽⁴⁾	1581870	■
TRELLET 560									
7.9	15.0	Kärcher	650	1600	65	0.31	5 x 10 ⁽²⁾	1581690	■
							5 x 20 ⁽²⁾	1581700	■
7.9	15.0	Wap	650	1600	70	0.38	5 x 10 ⁽²⁾	1581970	■
							5 x 20 ⁽⁴⁾	1581980	■

⁽¹⁾ 5 longitudes/cartón, M22 y manguito en un extremo y acople de pistola en el otro

⁽²⁾ 5 longitudes/cartón, M22 y manguitos en los dos extremos

⁽³⁾ 5 longitudes/cartón, BSP 3/8" macho y manguitos en los dos extremos

⁽⁴⁾ 5 longitudes/cartón, M18 x 1,5 hembra y manguitos en los dos extremos

Marcado en relieve TRELLET 561 :

TRELLEBORG - TRELLET 561 - ND mm - ND " - WP 400 BAR/5880 PSI - MAX 150 °C - trimestre/año - Made in France

Marcado en relieve TRELLET 560 :

TRELLEBORG - TRELLET 560 - ND mm - ND " - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150 °C - trimestre/año - Made in France

