

# Conjunto TRELLET azul

## MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Limpieza a alta presión, drenaje, pulverización



### Aplicaciones

Para equipos de limpieza a alta presión Kärcher, Kew y Wap. TRELLET azul no deja manchas, ideal para la industria agroalimentaria, aseos públicos, etc.

### Ventajas

- Excelente flexibilidad y cómoda para trabajar.
- Larga vida de servicio gracias a la alta resistencia del caucho al desgaste y a los aceites.
- Alta resistencia a la temperatura (hasta + 150 °C).

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior :** NBR/SBR, negro, liso.

**Armadura :** 1 ó 2 capas de hilos de acero trenzados.

**Revestimiento :** SBR/NBR, negro, liso.

**Temperatura :** - 40 °C a + 150 °C.

### Informaciones complementarias

Se suministra en cajas de cartón, cinco juegos por caja.

## Conjunto TRELLET azul

11/01/2011

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Tipo	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
<b>TRELLET 581</b>									
9.5	15.5	Kärcher	400	1000	70	0.25	5 x 10 <sup>(1)</sup>	1581710	■
							5 x 15 <sup>(1)</sup>	1581720	■
							5 x 20 <sup>(1)</sup>	1581730	■
9.5	15.5	Kew	400	1000	70	0.25	5 x 10 <sup>(2)</sup>	1581800	■
							5 x 15 <sup>(2)</sup>	1581810	■
							5 x 20 <sup>(2)</sup>	1581820	■
9.5	15.5	Wap	400	1000	70	0.25	5 x 10 <sup>(4)</sup>	1581880	■
							5 x 15 <sup>(4)</sup>	1581890	■
							5 x 20 <sup>(4)</sup>	1581900	■
<b>TRELLET 580</b>									
7.9	15.0	Kärcher	650	1600	65	0.31	5 x 10 <sup>(1)</sup>	1581950	■
							5 x 20 <sup>(1)</sup>	1581960	■
7.9	15.0	Wap	650	1600	65	0.31	5 x 10 <sup>(3)</sup>	1581830	■
							5 x 20 <sup>(3)</sup>	1581840	■

(1) 5 longitudes/cartón, M22 y manguitos en los dos extremos

(2) 5 longitudes/cartón, BSP 3/8" macho y manguitos en los dos extremos

(3) 5 longitudes/cartón, BSP 3/8" hembra y manguitos en los dos extremos

(4) 5 longitudes/cartón, M18 x 1,5 hembra y manguitos en los dos extremos

Marcado en hueco y en continuo TRELLET 581 :

TRELLEBORG - TRELLET 581 - ND mm - ND " - WP 400 BAR/5880 PSI - MAX 150 °C - trimestre/año - Made in France

Marcado en hueco y en continuo TRELLET 580 :

TRELLEBORG - TRELLET 580 - ND mm - ND " - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150 °C - trimestre/año - Made in France

