

ASSAINIX

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportslanger/Sugeslange



Bruksområde

Suge og trykkslange for slamsugning med kanalspylebiler.

Egenskaper

- Meget god resistanse mot kinking.
- Tåler 0.8 bar vacuum.
- Glatt yttergummi for å unngå friksjon ved skarpe kanter på mannhull, vinduer ol.
- Denne slangen kan produseres med rett eller utvidet muffe (fra 3 til 12 mm) for å tilpasses alle typer kuplinger.
- Meget slitesterk i krevende miljøer.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: NR, svart, glatt.

Armering: syntetisk tekstil kord med stålspiral.

Yttergummi: NR, svart, vevviklet.

Temperaturområde: - 30 °C til + 60 °C.

Øvrig informasjon

Andre lengder lages på forespørsel.

ASSAINIX

19/04/2007

ID	Gods-tykkelse	Yd	Arbeids-trykk	Spreng-trykk	Maks vakuum	Bøye-radius	Vekt	Lengde	Artikkel nr	Lager (■) eller min. ordre
mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m	m		m
90.0	10.0 ± 2.5	110.0 ± 2.0	4	12	0.8	540	4.75	10.0	0123147	20
100.0	10.0 ± 2.5	120.0 ± 2.0	4	12	0.8	800	5.21	* 3.0	0060276	20
								** 3.0	0060277	20
								** 4.5	0060278	■
110.0	10.0 ± 2.5	130.0 ± 2.0	4	12	0.8	880	6.65	10.0	0122913	20
120.0	10.0 ± 2.5	140.0 ± 2.0	4	12	0.8	960	7.19	10.0	0070779	20
150.0	10.0 ± 2.5	170.0 ± 2.0	4	12	0.8	1200	8.80	10.0	0070780	20

* Rett muffe.

** Utvidet muffe.

Merking

