

NTH

CHEMICAL & PETROCHEMICAL

Olje- og bensinslanger/Tankbilslange med spiral



Bruksområde

Tankbilslange for bruk på olje- og bensin med aromatinnhold < 50 %.

Egenskaper

- n Enkel å kappe.
- n Lett og fleksibel.
- n Stort utvalg i diametre.
- n Ledende innergummi.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: Olje- og bensinbestandig NBR, svart, glatt.
Armering: Syntetisk tekstil, braided med stålspiral.
Yttergummi: Olje- og værbestandig NBR/PVC, svart, vevviklet.
Temperaturområde: - 30 °C til + 80 °C.
Elektriske egenskaper: Ledende innergummi, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.
Standard/godkjennelse: EN 1761 type SD.

NTH

24/06/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
19	6.0 ± 0.5	31.0 ± 1.0	10.0	40	0.9	125	0.7	20	5501515	200
								40	5501516	200
25	6.0 ± 0.5	37.0 ± 1.0	10.0	40	0.9	150	0.82	20	5501501	n
								40	5501502	n
32	6.0 ± 0.5	44.0 ± 1.0	10.0	40	0.9	175	1.07	20	5501503	n
								40	5501504	n
38	6.5 ± 0.6	51.0 ± 1.0	10.0	40	0.9	225	1.28	20	5501505	n
								40	5501506	n
50	8.0 ± 0.6	66.0 ± 1.2	10.0	40	0.9	275	2.12	20	5501507	n
								40	5501508	n
63	8.0 ± 0.6	79.0 ± 1.2	10.0	40	0.9	300	2.62	20	5501509	n
								40	5501510	n
75	8.0 ± 0.6	91.0 ± 1.2	10.0	40	0.9	350	3.28	20	5501511	n
								40	5501512	n
100	8.0 ± 0.6	116.0 ± 1.2	10.0	40	0.9	450	4.12	20	5501513	n
								40	5501514	n

Merking



og preget: TRELLEBORG - NTH - EN 1761:1999 - SD - ND - WP 10 bar - Ω - måned/år - batch number - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose