

TRELLOIL D

CHEMICAL & PETROCHEMICAL

Olje- og bensinslanger/Tankbilslange/Supplyslange uten spiral
10 bar



Bruksområde

Allround pumpe-slange designet for bensin, olje og andre petrokjemiske produkter med aromatinnhold opp til 50 %.

For bruk både on og off-shore, bl.a som supply slange og som tankbilslange.

Egenskaper

- n Designet for norske forhold med god kuldebestandighet.
- n El. ledende ved tilkobling av wire mot kupling.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: Olje- og bensinbestandig NBR, svart, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: Olje- og værbestandig SBR/NBR, svart, vevviklet.

Temperaturområde: - 30 °C til + 80 °C.

Elektriske egenskaper: Samt innebygd avledervire

TRELLOIL D

29/07/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
30	5.5 ± 0.5	41.0 ± 1.0	10.0	40	240	0.84	20	0126039	200
							40	0126049	200
32	5.5 ± 0.5	43.0 ± 1.0	10.0	40	250	0.89	20	0126051	n
							40	0126052	n
35	5.5 ± 0.5	46.0 ± 1.0	10.0	40	280	0.95	20	0126054	120
							40	0126055	120
38	6.0 ± 0.7	50.0 ± 1.0	10.0	40	300	1.08	20	0126062	n
							40	0126066	n
40	7.0 ± 0.7	54.0 ± 1.0	10.0	40	320	1.35	20	0126067	120
							40	0126068	120
45	7.0 ± 0.7	59.0 ± 1.0	10.0	40	360	1.49	20	0126069	120
							40	0126070	120
50	7.0 ± 0.7	64.0 ± 1.0	10.0	40	400	1.61	20	0126072	n
							40	0126075	n
60	7.0 ± 0.8	74.0 ± 1.5	10.0	40	480	2.06	20	0126086	n
							40	0126087	n
63	7.0 ± 0.8	77.0 ± 1.5	10.0	40	500	2.15	20	0126092	n
							40	0126093	n
70	7.5 ± 0.8	85.0 ± 1.5	10.0	40	560	2.58	20	0126096	120
							40	0126097	120
75	7.5 ± 0.8	90.0 ± 1.5	10.0	40	600	2.75	20	0126100	120
							40	0126104	80
80	7.5 ± 1.0	95.0 ± 1.5	10.0	40	640	2.85	20	0126105	80
							40	0126106	80
85	7.5 ± 1.0	100.0 ± 1.5	10.0	40	680	3.1	20	0126129	80
							40	0126130	80
89	8.0 ± 1.0	105.0 ± 1.5	10.0	40	710	3.4	20	0126107	80
							40	0126108	80
100	7.5 ± 1.0	115.0 ± 1.5	10.0	40	800	3.5	20	0126122	n
							40	0126125	n

Merking

