

TRELLVAC Extractor LD

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT
Materialtransportslanger/Sugeslange LD



Bruksområde

Sugeslange for støv, trespon, mindre partikler og gasser av ulike slag.

Egenskaper

- Lett og fleksibel slange med stålspiral.
- Spesielt egnet der det settes høye krav til vekt og smidighet.
- Ledende innergummi.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitebestandig SBR/NR, svart, glatt.

Armering: syntetisk tekstil med stålspiral.

Yttergummi: slite- og værbestandig SBR/NR, svart, korrugert.

Temperaturområde: - 40 °C til + 90 °C.

Elektriske egenskaper: ledende innergummi og yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.



Övrig informasjon

Yd målt på toppen av korrugeringen.

Slitestyrke ●●○○○

Fleksibilitet ●●●●●

Vekt ●●●●●

TRELLVAC Extractor LD

12/01/2012

ID mm	YD mm	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikkel	Lager (n) eller min. bestilling m
38 ± 1.5	43 ± 1.0	0.9	45	0.48	12	0025890	n
51 ± 1.5	56 ± 1.0	0.9	70	0.63	12	0025908	n
63 ± 1.5	68 ± 1.0	0.9	95	0.72	12	0025916	n
76 ± 1.5	81 ± 1.0	0.9	115	0.86	12	0025932	n
90 ± 1.5	96 ± 1.0	0.9	125	1.01	12	0025965	n
102 ± 1.5	108 ± 1.0	0.9	145	1.32	12	0025973	n
113 ± 1.5	120 ± 1.0	0.9	155	1.46	12	0025981	n
127 ± 1.5	134 ± 1.0	0.7	170	1.63	12	0026005	n
152 ± 1.5	159 ± 1.0	0.4	195	1.94	12	0026013	n
178 ± 1.5	185 ± 1.0	0.25	220	2.28	12	0026021	12
204 ± 1.5	211 ± 1.0	0.15	245	2.58	12	0026039	n

Merking

