

# VOLUKLER

## CHEMICAL & PETROCHEMICAL

Olje- og bensinslanger/Bensinslanger



### Bruksområde

Brukes på bensin- og dieselpumper. For regulær, super og blyfri bensin, samt diesel.

### Egenskaper

- God værbestandighet.
- Fleksibel ved lave temperaturer.
- Antistatisk yttergummi.
- Kan leveres ferdigkuppet.
- God aldriings- og slitestyrke, selv når slangen har vært i kontakt med olje.
- Godkjent ihht europeisk standard.

### Teknisk beskrivelse

**Innergummi:** Bensinbestandig NBR, svart, glatt.

**Armering:** Syntetisk tekstil, braided.

**Yttergummi:** Olje- og værbestandig NBR/PVC, svart, glatt.

**Temperaturområde:** - 25 °C til + 65 °C.

**Elektriske egenskaper:** Ledende innergummi,  $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$ .

**Standard/godkjennelse:** EN 1360 type 1.

### Øvrig informasjon

Blå, rød eller grønn yttergummi på forespørsel.

## VOLUKLER

24/06/2010

ID	Gods-tykkelse	Yd	Arbeids-trykk	Spreng-trykk	Bøye-radius	Vekt	Lengde	Artikkel nr	Lager (■) eller min. ordre		
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m		
<b>15.0</b>	± 0.8	5.0	25.0	± 0.9	16	48	75	0.40	20	61771	3000
									40	61772	3000
									80	61773	3000
									120	61775	■
<b>16.0</b>	± 0.8	4.5	25.0	± 0.9	16	48	80	0.37	20	61776	■
									40	61777	■
									80	61778	■
									120	61779	■
<b>18.0</b>	± 0.8	6.0	30.0	± 0.9	16	48	100	0.50	20	61780	2000
									40	61781	2000
									80	61782	2000
									120	61784	■
<b>19.0</b>	± 0.8	6.0	31.0	± 0.9	16	48	100	0.60	20	61785	■
									40	61786	■
									80	61787	■
									120	61788	■
<b>25.0</b>	± 1.0	6.0	37.0	± 1.1	16	48	140	0.73	20	61789	■
									40	61790	■
									80	61791	■

### Preget Merking

TRELLEBORG - VOLUKLER - EN 1360/1 - ND - 16 bar -  $\Omega$  - quarter/year

