

# ASSAINIX

## BYGGNADS- & MILJÖSLANG Slamsugning



### Användningsområde

Sug- och tryckslang för slamsugning med kanalrengöringsfordon.

### Egenskaper

- Hög kink beständighet även vid snäva böjningsradier.
- Alla dimensionerna klarar 80 % vakuum.
- Slät konstruktion som minskar risken för att fastna vid skarpa kanter på gatubrunnar, staket mm.
- Hög nötningsbeständighet.

### Teknisk beskrivning

Innertub: NR, svart, slät.  
Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.  
Yttergummi: NR, svart, vävmönstrat.  
Temperaturområde: - 30 °C till + 60 °C.

### Övrig information

Andra längder tillverkas på begäran.  
Längd = 3 m: raka muffar och förstorade muffar.  
Längd = 4,5 m: förstorade muffar.

## ASSAINIX

16/02/2012

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbets- tryck bar	Spräng- tryck bar	Max. vakuum bar	Böjnings- radie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (n) eller min. order m
100	10.0 ± 2.5	120.0 ± 2.0	4.0	12	0.8	800	5.21	3 4.5	0060277 0060278	15 n
110	10.0 ± 2.5	130.0 ± 2.0	4.0	12	0.8	880	6.65	10	0122913	20
120	10.0 ± 2.5	140.0 ± 2.0	4.0	12	0.8	960	7.19	10	0070779	20
150	10.0 ± 2.5	170.0 ± 2.0	4.0	12	0.8	1200	8.8	10	0070780	20

Märkning

