

TM900

High Power

Forte capacité de charge
Force de traction inégalable
Excellentes prestations sur route
Excellente capacité d'auto-nettoyage



TRELLEBORG

PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE

Dimension	Profil	Largeur mm	Diamètre mm	Rayon sur charge statique mm	Circonférence de roulement mm	Jantes	Chambre à air
600/70 R 28 TL 157A8 157B	TM900 High Power	604	1551	699	4720	DW18L DW20A - W18L	tubeless
600/70 R 30 TL 158A8 158B	TM900 High Power	616	1608	722	4870	DW18L DW20A - W18L	tubeless
600/70 R 30 TL* 158D 158E	TM900 High Power	616	1608	722	4870	DW18L DW20A	tubeless
600/70 R 34 TL 160D 157E	TM900 High Power	601	1685	757	5074	DW18L DW20A - W18L	tubeless
650/75 R 38 TL 169A8 169B	TM900 High Power	698	1940	855	5840	DW23A	tubeless
650/85 R 38 TL 173A8 173B	TM900 High Power	676	2071	910	6205	DW23A	tubeless
800/70 R 38 TL* 178A8 178B	TM900 High Power	798	2060	906	6157	DW25A DW23A	tubeless
710/70 R 42 TL 173A8 173B	TM900 High Power	716	2061	910	6180	DW23A	tubeless
710/70 R 42 TL* 173D 170E	TM900 High Power	716	2061	910	6180	DW23A	tubeless
710/70 R 42 TL* 179A8	TM900 High Power	718	2061	910	6180	DW23A	tubeless
710/75 R 42 TL 175D 172E	TM900 High Power	720	2140	936	6500	DW23A	tubeless

* Design Data

02-2007



Idéal pour équiper les tracteurs de très forte puissance nécessitant une importante capacité de charge.



PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE

Trelleborg Wheel Systems France
 14 rue du Fonds Pernant - BP10555 - 60205 Compiègne Cedex
 Tél.: +33 (0)3 44 30 19 80 - Fax: +33 (0)3 44 23 08 17
www.trelleborg.com/wheelsystems