

Trelleborg Twin Radial

Performances accrues grâce à une technologie d'avant-garde
alliée à des composants novateurs

Réduction de la consommation de carburant permettant
un meilleur retour sur investissement

Amélioration de la bande de roulement pour plus de performances
et une durée de vie plus longue



PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE

Dimension	Profil	Largeur mm	Diamètre mm	Rayon sur charge statique mm	Circonférence de roulement mm	Jantes	Chambre à air
500/60 R 22.5 155 D	TWIN RADIAL (Design Data)	502	1180	532	3566	AG16.00 15.00 - 16.00 - 17.00	tubeless
560/60 R 22.5 161 D	TWIN RADIAL	552	1240	559	3824	AG16.00 16.00 - 17.00 - 18.00	tubeless
580/65 R 22.5 159 D	TWIN RADIAL	583	1300	586	3950	AG16.00 15.00 - 16.00 - 17.00	tubeless
600/55 R 26.5 165 D	TWIN RADIAL	636	1341	605	4200	AG20.00 20.00	tubeless
680/55 R 26.5 165 D	TWIN RADIAL	675	1400	631	4310	AG20.00 20.00	tubeless
650/65 R 30.5 176 D	TWIN RADIAL (Design Data)	650	1625	733	4918	AG20.00 20.00	tubeless
750/60 R 30.5 181 D	TWIN RADIAL	790	1678	756	5245	AG24.00 24.00	tubeless
850/50 R 30.5 182 D	TWIN RADIAL (Design Data)	850	1625	733	4918	AG28.00 28.00	tubeless

01-2007

Le premier pneu radial pour remorques issu du savoir-faire technologique de Trelleborg.



PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE

Trelleborg Wheel Systems France
14 rue du Fonds Pernant - BP10555 - 60205 Compiègne Cedex
Tél.: +33 (0)3 44 30 19 80 - Fax: +33 (0)3 44 23 08 17
www.trelleborg.com/wheelsystems