

# Trelleborg Twin Implement

**Gamme complète de pneus basses pressions conçus pour équiper des machines agricoles évoluant dans des situations difficiles**

**Dessinés pour permettre une surface de contact au sol maximum et améliorer la portance et la traction, sans endommager la structure du sol**

**Disponibles en roue complète sur demande**



**TRELLEBORG**

**PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE**

Dimension	LI/SS	Profil	Pneu neuf		Pneu en service		SLR mm	Circonférence de roulement mm	Jantes
			Largeur mm	Diamètre mm	Largeur (max) mm	Diamètre (max) mm			
280/60-15.5	115A8	T421 TL	260	730	275	747	325	2142	AG8.00x15.5
	103A8								
280/60-15.5	128A8	T478 TT	260	730	275	747	325	2142	AG8.00x15.5
400/60-15.5	145A8	T404 TL	400	875	436	907	384	2568	AG13.00x15.5
	132A8								
400/60-15.5	145A8	T478 TL	400	875	436	907	384	2568	AG13.00x15.5
420/55-17	133A8	T421 TL	415	898	420	912	397	2667	13.00-17
	103A8								
400/55-17.5	131A8	T404 TT	400	880	420	902	388	2583	AG11.75x17.5
	119A8								
400/55-22.5	147A8	T404 TT	400	1000	420	1021	446	2935	AG11.75x22.5
	135A8								
500/45-22.5	146A8	T404 TL	500	1020	528	1042	450	2994	AG16.00x22.5
	134A8								
500/60-22.5	155A8	T404 TL	500	1170	528	1200	497	3433	AG16.00x22.5
	143A8								
500/60-22.5	155A8	T421 TL	500	1076	528	1200	497	3433	AG16.00x22.5
	143A8								
560/45-22.5 (remplace 550/45-22.5)	154A8	T404 TL	564	1076	609	1111	475	3165	AG16.00x22.5
	142A8								
560/60-22.5 (remplace 550/60-22.5)	158A8	T404 TL	564	1244	609	1291	525	3610	AG16.00x22.5
	145A8								
560/60-22.5 (remplace 550/60-22.5)	167A8	T404 TL	564	1244	609	1291	525	3610	AG16.00x22.5
	155A8								
600/50-22.5	156A8	T404 TL	600	1170	630	1200	497	3433	AG20.00x22.5
	144A8								
710/40-22.5 (remplace 700/40-22.5)	158A8	T404 TL	716	1140	773	1179	497	3433	AG24.00x22.5
	146A8								
750/45-22.5	165A8	T404 TL	754	1245	814	1294	525	3610	AG24.00x22.5
	153A8								
400/60-26.5	147A8	T404 TT	400	1160	425	1184	524	3405	AG13.00x26.5
	135A8								
500/60-26.5	159A8	T421 TL	500	1260	528	1289	545	3699	AG16.00x26.5
	147A8								
600/55-26.5	166A8	T404 TL	600	1350	630	1384	570	3962	AG20.00x26.5
	154A8								
710/45-26.5 (remplace 700/50-26.5)	169A8	T404 TL	716	1350	773	1384	570	3962	AG24.00x26.5
	157A8								
800/40-26.5	172A8	T404 TL	800	1350	840	1379	570	3962	AG28.00x26.5
	159A8								
600/60-30.5	171A8	T421 TL	600	1500	630	1536	650	4403	AG20.00x30.5
	159A8								
650/65-30.5	173A8	T404 TL	650	1650	697	1711	697	4842	AG20.00x30.5
	160A8								
710/50-30.5 (remplace 700/50-30.5)	175A8	T404 TL	727	1485	773	1534	650	4403	AG24.00x30.5
	162A8								
750/60-30.5	178A8	T404 TL	750	1650	804	1738	697	4842	AG24.00x30.5
	166A8								
800/45-30.5	178A8	T404 TL	800	1500	840	1536	650	4403	AG28.00x30.5
	166A8								
850/50-30.5	179A8	T404 TL	850	1650	920	1684	697	4842	AG28.00x30.5
	167A8								

Trelleborg Wheel Systems France

14 rue du Fonds Pernant - BP10555 - 60205 Compiègne Cedex

Tél.: +33 (0)3 44 30 19 80 - Fax: +33 (0)3 44 23 08 17

[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems)



PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE