

TM600



TRELLEBORG



Fiabilité au premier regard

Capacité de charge et de traction optimales

Confort maximum sur route

Excellent auto-nettoyage

Faible compactage des sols

TM600

| DIMENSION | Profil | SW mm | OD mm | SLR mm | RC mm | SRI | JANTES | Jantes Tolérées | Type | Chambre à air |
|--|--------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|--------------------------------------|----------|------------------|
| 280/85R20 112A8 (109B) (11.2R20) | TM600 | 295 | 985 | 450 | 2955 | 475 | W10 | W9 - W8 - DW10 | TUBELESS | 11.2-20 TR218 |
| 320/85R20 119A8 (116B) (12.4R20) | TM600 | 329 | 1052 | 470 | 3160 | 500 | W11 | W10 - W9 - DW11 | TUBELESS | 11.2-20 TR218 |
| 280/85R24 115A8 (112B) (11.2R24) | TM600 | 292 | 1086 | 494 | 3276 | 525 | W10 | W9 - W8 - DW10 | TUBELESS | 11.2-24 TR218 |
| 320/85R24 122A8 (119B) (12.4R24) | TM600 | 329 | 1154 | 515 | 3465 | 550 | W11 | W10 - W9 - DW10 DW11 | TUBELESS | 13.6-24 TR218 |
| 340/85R24 125A8 (122B) (13.6R24) | TM600 | 353 | 1188 | 540 | 3547 | 575 | W12 | W11 - DW11 - DW12 | TUBELESS | 14.9-24 TR218 |
| 380/85R24 131A8 (128B) (14.9R24) | TM600 | 390 | 1256 | 560 | 3750 | 600 | W13 | W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13 | TUBELESS | 16.9-24 TR218 |
| 420/85R24 137A8 (134B) (16.9R24) | TM600 | 438 | 1324 | 590 | 3970 | 625 | W15L | W14L - DW14L DW15L | TUBELESS | 16.9-24 TR218 |
| 280/85R28 118A8 (115B) (11.2R28) | TM600 | 292 | 1187 | 542 | 3580 | 575 | W10 | W9 - DW10 | TUBELESS | 12.4-28 TR218 |
| 320/85R28 124A8 (121B) (12.4R28) | TM600 | 329 | 1255 | 566 | 3796 | 600 | W11 | W10 - W9 - DW10 DW11 | TUBELESS | 12.4-28 TR218 |
| 340/85R28 127A8 (124B) (13.6R28) | TM600 | 353 | 1289 | 595 | 3885 | 625 | W12 | W11 - DW11 - DW12 | TUBELESS | 12.4-28 TR218 |
| 380/85R28 133A8 (130B) (14.9R28) | TM600 | 390 | 1357 | 615 | 4085 | 650 | W13 | W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13 | TUBELESS | 16.9-28 TR218 |
| 420/85R28 139A8 (136B) (16.9R28) | TM600 | 438 | 1425 | 635 | 4290 | 675 | W15L | W14 - DW14L DW15L | TUBELESS | 16.9-28 TR218 |
| 380/85R30 135A8 (132B) (14.9R30) | TM600 | 390 | 1408 | 635 | 4238 | 675 | W13 | W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13 | TUBELESS | 14.9-30 TR218 |
| 420/85R30 140A8 (137B) (16.9R30) | TM600 | 438 | 1475 | 660 | 4455 | 700 | W15L | W14 - DW14L DW15L | TUBELESS | 18.4-30 TR218 |
| 460/85R30 145A8 (142B) (18.4R30) | TM600 | 475 | 1544 | 691 | 4678 | 725 | W16L | W15L - DW15L DW16L | TUBELESS | 18.4-30 TR218 |
| 380/85R34 137A8 (137B) (14.9R34) | TM600 | 390 | 1513 | 683 | 4574 | 725 | W12 | W13 | TUBELESS | 16.9-34 TR218 |
| 420/85R34 142A8 (139B) (16.9R34) | TM600 | 438 | 1578 | 715 | 4745 | 750 | W15L | W14 - DW14L DW15L | TUBELESS | 16.9-34 TR218 |
| 460/85R34 147A8 (144B) (18.4R34) | TM600 | 475 | 1646 | 745 | 4945 | 775 | W16L | W15L - DW15L DW16L | TUBELESS | 16.9-34 TR218 |
| 320/85R38 129A8 (126B) (12.4R38) | TM600 | 325 | 1520 | 690 | 4605 | 750 | W11 | W10 - W9 - DW10 DW11 | TUBELESS | 16.9-38 TR218 |
| 340/85R38 133A8 (130B) (13.6R38) | TM600 | 353 | 1543 | 710 | 4665 | 750 | W12 | W11 - DW11 DW12 | TUBELESS | 16.9-38 TR218 |
| NOUVEAU 380/85R38 144A8 (144B) (14.9R38) | TM600 | 400 | 1610 | 730 | 4900 | 775 | W13 | W11 - W12 DW11 - DW12 - DW13 | TUBELESS | 16.9-38 TR218 |
| 420/85R38 144A8 (141B) (16.9R38) | TM600 | 438 | 1679 | 760 | 5060 | 800 | W15L | W14L - DW14L DW15L | TUBELESS | 16.9-38 TR218 |
| 460/85R38 149A8 (146B) (18.4R38) | TM600 | 475 | 1747 | 800 | 5260 | 825 | W16L | W15L - DW15L DW16L | TUBELESS | 18.4-38 TR218 |
| 520/85R38 155A8 (152B) (20.8R38) | TM600 | 536 | 1849 | 825 | 5510 | 875 | DW18L | W16L - W18L DW16L | TUBELESS | 20.8-38 TR218 |
| 480/80R42 151A8 (151B) (18.4R42) | TM600 | 495 | 1850 | 833 | 5550 | 875 | W16A | 16DD - DW16B | TUBELESS | 20.8-42 TR218 |
| 520/85R42 157A8 (157B) (20.8R42) | TM600 | 536 | 1952 | 881 | 5867 | 925 | DW18L | W16L - W18L DW16L | TUBELESS | 20.8-42 TR218 |
| 480/80R46 158A8 (158B) (18.4R46) | TM600 | 495 | 1964 | 887 | 5950 | 925 | W16A | 16DD - DW16B | TUBELESS | |
| NOUVEAU 520/85R46* 158A8 (158B) (20.8R46) | TM600 | 536 | 2052 | 932 | --- | 975 | DW18L | W16L - W18L - DW16L DD16L - DD18L | TUBELESS | |

(*) Design data = données calculées
et non mesurées sur les pneus produits



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems France S.A.S
Holdiparc 5 - Parc Tertiaire de la Croix - BP 10555 - 60205 Compiègne cedex
N° Indigo: +33 (0) 820 89 56 31 (prix d'un appel local) - Fax +33 (0)3 44 23 08 17
www.trelleborg.com/wheelsystems_fr
SAS au capital de 138165 € - RCS Compiègne B410 783 492