

T440 T480. Ausgezeichnete Stabilität.



DER T440 EXC UND DER T480 EXC FÜR MOBILBAGGER ARBEITEN AUCH BEI SCHWIERIGEN EINSATZBEDINGUNGEN BODENSCHONEND UND BIETEN EINE AUSGEZEICHNETE STABILITÄT. IHR VERSTÄRKTER STAHLGÜRTEL SCHÜTZT VOR SCHNITTVERLETZUNGEN UND REIFENSCHÄDEN IM EINSATZ.

T440 EXC & T480 EXC

RADBAGGER, DIAGONAL

Diese Baggerreifen von Trelleborg eignen sich für Einsätze mit hohen Lasten und Arbeiten bei denen mit einem hohem Reifenfülldruck gearbeitet wird, um eine besondere Stabilität zu gewährleisten.

Die Querrillen und das breite, flache Reifenprofil des T480 EXC sorgen für unübertroffene Zugkraft unter allen Bedingungen. Der T440 EXC nutzt die exklusive

Trelleborg ProgressiveTraction™-Technologie für besten Grip und Traktion. Beide Reifen verfügen über Schollenbrecherkanten zwischen den Stollen für eine verbesserte Selbstreinigung.

Trelleborg Reifen und speziell dafür entwickelte Felgen bieten die perfekte Komplettlösung für Mobilbagger.

Reifengröße	Profil Typ TL/TT	Standard- felge (zulässig)	Neureifen		Profiltiefe (mm)	Betriebskennung LI/ GS Lader	Ladeinsatz - Reifentragfähigkeit (kg) bei Geschwindigkeit (km/h)				Reifen- fülldruck (bar)
			Außendurch- messer (mm)	Querschnitts- breite (mm)			Statisch	10	40	50	
650/45-22.5	T440 EXC TL	AG22.00 AG24.00	1.160	650	46	175 A8	5.430	3.025	2.360	2.120	1,60
							6.275	3.460	2.725	2.465	2,00
							7.075	3.875	3.075	2.800	2,40
							7.765	4.235	3.375	3.080	2,70
							8.455	4.595	3.675	3.360	3,00
							8.910	4.835	3.875	3.550	3,20
							9.660	5.225	4.200	3.815	3,50
							10.420	5.620	4.530	4.075	3,80
							10.925	5.885	4.750	4.250	4,00
							11.405	6.140	4.960	4.455	4,20
							12.130	6.515	5.275	4.770	4,50
							12.615	6.765	5.485	4.980	4,70
							13.340	7.145	5.800	5.300	5,00
							13.840	7.410	6.020	5.470	5,20
							14.345	7.670	6.240	5.645	5,40
							14.855	7.935	6.460	5.815	5,60
							15.360	8.200	6.680	5.980	5,80
							15.870	8.470	6.900	6.150	6,00
600/50-22.5	T480 EXC TL	AG20.00	1.180	620	35	173 A8	5.150	2.870	2.240	2.060	1,60
							6.035	3.330	2.625	2.400	2,00
							6.900	3.780	3.000	2.725	2,40
							7.555	4.120	3.285	2.995	2,70
							8.200	4.455	3.565	3.270	3,00
							8.625	4.680	3.750	3.450	3,20
							9.370	5.070	4.075	3.705	3,50
							10.130	5.465	4.405	3.960	3,80
							10.640	5.730	4.625	4.125	4,00
							11.090	5.965	4.820	4.325	4,20
							11.760	6.315	5.115	4.630	4,50
							12.210	6.550	5.310	4.840	4,70
							12.880	6.900	5.600	5.150	5,00
							13.300	7.120	5.785	5.320	5,20
							13.715	7.335	5.965	5.490	5,40
							14.130	7.550	6.145	5.660	5,60
							14.540	7.765	6.320	5.830	5,80
							14.950	7.975	6.500	6.000	6,00
710/40-22.5	T480 EXC TL	AG24.00	1.170	710	35	176 A8	5.590	3.115	2.430	2.180	1,60
							6.440	3.555	2.800	2.545	2,00
							7.245	3.970	3.150	2.900	2,40
							7.975	4.350	3.470	3.180	2,70
							8.710	4.735	3.785	3.465	3,00
							9.200	4.990	4.000	3.650	3,20
							9.950	5.385	4.325	3.965	3,50
							10.710	5.775	4.655	4.285	3,80
							11.215	6.040	4.875	4.500	4,00
							11.725	6.310	5.100	4.690	4,20
							12.500	6.715	5.435	4.975	4,50
							13.020	6.985	5.660	5.165	4,70
							13.800	7.395	6.000	5.450	5,00
							14.305	7.655	6.220	5.660	5,20
							14.810	7.920	6.440	5.865	5,40
							15.315	8.185	6.660	6.075	5,60
							15.825	8.450	6.880	6.290	5,80
							16.330	8.715	7.100	6.500	6,00



Yokohama TWS Germany GmbH
Siemensring 44 F | 47877 Willich | Germany
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.yokohama-tws.com

Folgen Sie uns

