



TRELLEBORG

# Trelleborg



# Die perfekte Wahl bei Einsätzen mit geringer Beanspruchung

Der neue Trelleborg XP700 für Gabelstapler mit unregelmäßigen Einsatzzyklen und niedriger Auslastung liefert die erforderliche Leistung mit guten Lenkeigenschaften und lässt den Nutzer nicht im Stich.



- 1** Kompakte seitliche Blockkonstruktion zur Minimierung von Reifenvibrationen
- 2** Sehr tiefe Stollen zur Verbesserung der Traktion
- 3** Vorstehender Felgenschutz, um Felgenbeschädigungen zu minimieren



# XP700

Reifengröße	Alternative Reifengröße	Felge	Laufflächenprofil	LOC + STD	Produktabmessungen [mm]		Tragfähigkeit [kg]		
					Außendurchmesser	Querschnittsbreite	Statisch	Gegengewichtsstapler bis zu 25 km/h	
								Lastrad	Lenkrad
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	●	374	109	1.210	1.040	800
5.00-8		3.00D-8	Traction	●	451	115	1.650	1.415	1.090
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	●	409	143	1.740	1.495	1.150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	●	447	147	2.490	2.145	1.650
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	Traction	●	373	130	1.360	1.170	900
6.00-9		4.00E-09	Traction	●	521	128	2.190	1.885	1.450
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	Traction	●	514	180	3.200	2.755	2.120
6.50-10		5.00F-10	Traction	●	569	154	2.720	2.340	1.800
200/50-10		6.50F-10	Traction	●	451	187	2.870	2.470	1.900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	●	574	188	4.000	3.445	2.650
7.00-12		5.00S-12	Traction	●	648	163	3.380	2.920	2.240
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	Traction	●	576	231	4.380	3.770	2.900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	●	670	227	4.530	3.900	3.000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	Traction	●	717	177	4.115	3.545	2.725
8.25-15		6.5-15	Traction	●	806	194	5.510	4.750	3.650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	Traction	●	683	203	4.530	3.900	3.000
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	●	710	206	5.510	4.745	3.650
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	●	710	235	5.510	4.745	3.650
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	●	808	244	6.795	5.850	4.500
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	Traction	●	813	269	9.060	7.800	6.000





Unsere virtuelle Ausstellung



Unsere Webseite

Folgen Sie uns

