

Twin Implement. Universal begabt.



Laden Sie die App kostenlos herunter



Tire iBrochure

Twin Implement

Produktserie mit geringem Bodendruck für Landwirtschaftsmaschinen in schweren und herausfordernden Einsätzen.

Reifengröße	LI / SS	Profil	Neureifen		Reifen im Betrieb		SLR mm	RC mm	Felge	Schlauch	
			SW mm	OD mm	SW (max) mm	OD (max) mm					
280/60-15.5	115A8	⊕	T421	260	730	275	747	325	2142	AG8.00	SCHLAUCHLOS
	103A8							335	2163		
280/60-15.5	125A8	⊕	T421	272	736	278	747	331	2194	AG8.00	SCHLAUCHLOS
	113A8										
280/60-15.5	128A8	⊕	T478	260	730	275	747	325	2142	AG8.00	MIT SCHLAUCH
400/60-15.5	145A8	⊕	T404	400	875	436	907	384	2568	AG13.00	SCHLAUCHLOS
	132A8							396	2594		
400/60-15.5	148A8	⊕	T404	410	875	436	907	384	2568	AG13.00	SCHLAUCHLOS
	136A8							396	2594		
400/60-15.5	145A8	⊕	T478	400	875	436	907	384	2598	AG13.00	SCHLAUCHLOS
420/55-17	133A8	⊕	T421	415	898	420	912	397	2667	13.00	SCHLAUCHLOS
	121A8							404	2685		
400/55-17.5	131A8	⊕	T404	400	880	420	902	388	2583	AG11.75	MIT SCHLAUCH
	119A8							400	2609		
400/55-22.5	147A8	⊕	T404	400	1000	420	1021	450	3035	AG11.75	SCHLAUCHLOS
	135A8							460	3045		
500/45-22.5	146A8	⊕	T404	500	1020	528	1042	450	3020	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	134A8							465	3050		
500/60-22.5	155A8	⊕	T404	500	1170	528	1200	500	3490	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	143A8							530	3510		
500/60-22.5	155A8	⊕	T421	500	1170	528	1200	525	3490	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	143A8							545	3510		
560/45-22.5	154A8	⊕	T404	540	1075	609	1111	475	3235	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	142A8							490	3245		
560/60-22.5	158A8	⊕	T404	564	1235	609	1291	525	3675	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	145A8							541	3685		
560/60-22.5	167A8	⊕	T404	564	1235	609	1291	525	3675	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	155A8							541	3685		
600/50-22.5	156A8	⊕	T404	610	1170	638	1214	520	3460	AG20.00	SCHLAUCHLOS
	144A8							540	3500		
600/50-22.5	156A8	⊕	T423	600	1170	630	1214	520	3460	AG20.00	SCHLAUCHLOS
	144A8							540	3500		
600/50-22.5	165A8	⊕	T404	610	1170	638	1214	510		AG20.00	SCHLAUCHLOS
	153A8							530			
600/50-22.5	168A8	⊕	T404	610	1170	638	1214	500		AG20.00	SCHLAUCHLOS
	156A8										
710/40-22.5	158A8	⊕	T404	710	1160	773	1179	510	3460	AG24.00	SCHLAUCHLOS
	146A8							525	3470		
400/60-26.5	147A8	⊕	T404	400	1160	425	1187	525	3470	AG13.00	TUBE TYPE
	135A8							540	3490		
500/60-26.5 *	159A8	⊕	T421	500	1260	528	1289	560	3790	AG16.00	SCHLAUCHLOS
	147A8							580	3810		
600/55-26.5	166A8	⊕	T404	620	1360	638	1379	595	3970	AG20.00	SCHLAUCHLOS
	154A8							619	4000		
600/55-26.5	166A8	⊕	T421	600	1350	638	1379	595	3970	AG20.00	SCHLAUCHLOS
	154A8							619	4000		
710/45-26.5	169A8	⊕	T404	710	1350	773	1384	600	3980	AG24.00	SCHLAUCHLOS
	157A8							620	4000		
710/45-26.5	169A8	⊕	T423 MK2	710	1350	773	1384	590	3970	AG24.00	SCHLAUCHLOS
	157A8							610	4020		
800/40-26.5	172A8	⊕	T404	800	1350	840	1379	590	3970	AG28.00	SCHLAUCHLOS
	159A8							610	4020		
800/40-26.5	172A8	⊕	T423 MK2	800	1350	840	1379	600	3970	AG28.00	SCHLAUCHLOS
	159A8							620	4010		
600/60-30.5 *	171A8	⊕	T421	620	1500	638	1536	655	4420	AG20.00	SCHLAUCHLOS
	159A8							680	4450		
650/65-30.5	173A8	⊕	T404	660	1650	697	1679	710	4830	AG20.00	SCHLAUCHLOS
	161A8							740	4860		
710/50-30.5	175A8	⊕	T404	727	1500	773	1534	650	4425	AG24.00	SCHLAUCHLOS
	163A8							680	4455		
710/50-30.5	175A8	⊕	T423	730	1500	773	1534	660	4425	AG24.00	SCHLAUCHLOS
	163A8							690	4455		
750/60-30.5	178A8	⊕	T404	750	1650	804	1738	710	4830	AG24.00	SCHLAUCHLOS
	166A8							740	4870		
800/45-30.5	178A8	⊕	T404	800	1500	862	1545	650	4455	AG28.00	SCHLAUCHLOS
	166A8							670	4485		
800/45-30.5	178A8	⊕	T423	800	1500	840	1536	660	4420	AG28.00	SCHLAUCHLOS
	166A8							680	4460		
850/50-30.5	179A8	⊕	T404	850	1650	920	1684	691	4840	AG28.00	SCHLAUCHLOS
	167A8							723	4880		

* Entsprechend der Verfügbarkeit



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
 Helmholtzstraße 1, D-64711 Erbach, Germany
 Auftragsannahme und Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz
 Tel.: +49 6062 8095 800 Fax: +49 6062 8095 700
 E-Mail: info.tws.de@trelleborg.com
 www.trelleborg.com/wheels/de