



Slangar och kopplingar för byggnation och offentliga arbeten

Fluid transfer solutions

Slangar och kopplingar för byggnation och offentliga arbeten

www.trelleborg.com/fluidhandling

TRELLEBORG, LEDANDE INOM POLYMERA LÖSNINGAR

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgskoncernen omsätter cirka 37 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, och ett rapporteringssegment, Businesses Under Development. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com



Trelleborg Industrial Solutions



Trelleborg Sealing Solutions



Trelleborg Wheel Systems

TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Med över 1 500 anställda i Europa, Turkiet, Australien och Kina är Trelleborg Fluid Handling Solutions ett ledande företag som fokuserar på flödeshantering samt materialskydd i krävande miljöer.

Trelleborg Fluid Handling-team erbjuder högpresterande lösningar för olje- och gasöverföring för marina applikationer, flödeshanteringssystem industriella applikationer och komplett material- och utrustningsskydd för gruvindustrin.

Trelleborg Fluid Handling Solutions utvecklar, designar, tillverkar låg- och medeltrycksslangar och kopplingar, olje- och gasavskiljningskopplingar och slangar, filtrering för LNG och industriella applikationer, gummiduk, mattor och kompensatorer samt slitskyddsinfodringar baserad på avancerad polymerteknik.



Industrial hoses



Offshore oil and gas transfer



Oil and gas flow control



Rubber sheeting and matting



Expansion joints



Mining and mineral processing



BYGGNATION OCH OFFENTLIGA ARBETEN

För att hålla jämna steg med den snabbt växande efterfrågan i dagens megastäder måste utvecklarna bygga högre och gräva djupare än någonsin - utan att äventyra säkerheten eller tillförlitligheten.

Trelleborg Fluid Handling Solutions hjälper dig att nå dina mål. Vårt kompletta sortiment av högpresterande slangar förbättrar din prestanda på många olika sätt.

Oavsett om du behöver förbättrad funktionalitet, större produktivitet eller mer dramatiska energibesparingar, kan en slang eller kopplingar från Trelleborg vara en integrerad del av lösningen.

BYGGARBETSPLATS

Komprimerad luft

Tryckluftsslangar för intensiv användning.
Används vid grävning, konstruktion och i industriella applikationer.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gummi
	6-102	20	60	SBR	SBR
	13-76	40	160	SBR	SBR
	6-100	20	60-80	SBR	SBR
	7-50	20	60-80	SBR	SBR

Vatten

Vattenslangar pumpar industriellt avfall, slam, bentonit och oljebelagt borrhslam bort från platsen.
För användning inom konstruktion, bygg- och offentliga sektorer.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gummi
	13-50	10	30	SBR EPDM	SBR
	40-120	10-5	28-13	EPDM	EPDM
	25-305	10	30	SBR	SBR
	25-254	10	30	SBR	SBR
	13-38	20-10	60-30	EPDM	EPDM
	25-200	-	-	PVC	PVC
	40-150	-	-	PVC	PVC

Högtrycksslang

Högtrycksrengöringsslangar rengör maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen och fasader.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gummi
	8-10	650	1600	NBR SBR	NBR SBR
	8-13	650-500	1600-1200	NBR SBR	NBR SBR

BETONG



Betongpumpar, pålning och fundament

Högtrycksslangar för betong- och cementpumpning via bomapplikationer. Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad).

Rejåla och pålitliga, våra PULSOR-slangar har en rad olika styrkor som gör dem till premium produkter inom pumpning och transport av betong på byggen.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gum- mi
	102-150	150-130	300-260	NR	NR
	50-150	100	200	NR	NR
	51-152	85	170	NR	NR
	38-127	85	170	NR	NR
	102-125	85	170	NR	NR
	51-127	85	170	NR	NR



Betongficka

Stupslang för betongficka.

På en byggarbetsplats är användandet av betongfickor det vanligaste sättet att transportera betong. För bästa resultat behöver du PULSOR GRAVITY-slangen - en flexibelt slang som gör det enklare att rikta betongen i formen och begränsa fallhöjden.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gum- mi
	125-254	3	10	NR SBR	NR SBR

Betongvibrator

Elektrisk och pneumatisk betongvibratorslang.

PULSOR VIB används för att driva komprimerad luft till den vibrerande kroppen och göra betongen mer kompakt.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gum- mi
	19-25	10	40	NBR	CR



BETONGSPRUTNING OCH SANDBLÄSTRING

Torr- och våtsprutning

PROJECTOR slangar används för sprutning av murbruk, blandad betong, putsbruk etc.

Oumbärlig och robust, vårt PROJECTOR-sortiment är smidigt och lätthanterligt.



	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gum- mi
DRY	25-65	12	40	NR	SBR
	65	12	40	NR	SBR
	65	20	60	NR	SBR
WET	25-50	40	120	NR	SBR
	19-102	40	120	NR	SBR



Sandblästring

Blästringsslang som används för rengöring av fasader och diverse andra arbeten.

Smidig och lätt att hantera, våra ABRA och SABLEX är utmärkta med sin hållbarhet och höga motståndskraft mot nötning.

ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gum- mi
13-63	10	30	NR	SBR
13-76	12	36	NR	SBR
13-102	12	40	NR	SBR
19-51	10	30	NR	SBR



Kopplingar och accessoarer



Tack vare 40 års erfarenhet erbjuder Trelleborg Fluid Handling Solutions standard och specialtillverkade kopplingsdelar för olika betongproduktionsbehov, inklusive sandblästring, murbrukssprutning, flänsar och halvskalshylsor. Oavsett vilken betongkoppling du behöver (Victaulic, Putzmeister, Schwing, Wibau), kan Trelleborg leverera.

Ett komplett sortiment av tillbehör, tillgängligt på förfrågan: sladdkabel, mantel etc.

SÄRSKILDA FUNDAMENT OCH TUNNELBORRMASKINER

Specialkonstruktioner

Perfekt för speciella och avancerade applikationer som slambehandling, borrar, membranväggar och tunnelbormaskiner. Vårt kompletta sortiment av slangar lämpliga för både sugning och utsläpp av vatten, avvattning, slipmedel, bentonit etc.

	ID mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Inner- tub	Ytter- gummi
	25-500	10	30	NR	EPDM
	100-500	10	30	NR	EPDM
	200	100	250	NR	SBR NR
	25-254	16	48	EPDM	EPDM
	102-150	16	48	NR	NR



Tunnel



Kontinuerlig borming och fyllning av betongpelare



Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.

WWW.TRELLEBORG.COM