



Universal Trelleborg Shank

UTS

V04/09/2016

UNIVERSAL TRELLEBORG SHANK

► MÉTHODE DE RACCORDEMENT UNIVERSEL

- Sertissage avec les **JUPES UTS**, conformément à nos procédures.
- Assemblage avec des **colliers 1/2 coquilles**, conformément à l'EN 14 420-3
- La douille du raccord est conforme à l'EN 14 420-2

► COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE AVEC LES TUYAUX TRELLEBORG

Une seule solution pour tous vos raccordement, y compris dans des tubes intérieurs FEP et UPE.

► FIABLE⁽¹⁾, SÛRE & SANS ZONE DE RETENTION⁽²⁾

La solution de raccordement UTS a été testé et qualifié jusqu'aux pressions d'éclatement des tuyaux.

► GESTION DES STOCKS

Une solution = niveau de stock plus bas/moins d'articles à gérer.

► DISPONIBLES AVEC PLUSIEURS CONNECTIQUES :

- DIN-11851
- CAMLOCK
- BSP MALE & FEMALE
- SMS-1145
- TRICLAMP (Norme SMS)
- WELDING END
- TANKWAGEN
- FLANGES
- GUILLEMIN
- ...

www.trelleborg.com/fluidhandling

Contact: robin.lallemand@trelleborg.com

