

Kurz- oder Lang- Packersanierung

CRF+ Glasfasermatten 1400 g/qm für den 2lagigen Einbau maßgerecht

gem. DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-385 in Verbindung mit epros®Silikatharz Typ W, W01 und S

Ab sofort schneiden Sie besser ab! Ihre Schere brauchen Sie nur noch zum Ablängen der Glasfaserrollen*.

Die fertigen Breitenzuschnitte für Ihre Kurz- und Langpacker-Sanierung mit dem epros®DrainPacker Verfahren bekommen Sie DIBt gerecht und passgenau von uns.

35 cm	(DN 100)	Art. Nr. 233986
44 cm	(DN 125)	Art. Nr. 233987
53 cm	(DN 150)	Art. Nr. 233988
70 cm	(DN 200)	Art. Nr. 232814
88 cm	(DN 250)	Art. Nr. 234376
105 cm	(DN 300)	Art. Nr. 234377
125 cm	Standard	Art. Nr. 232358



Diese Breiten sind Lagerware und ab sofort verfügbar.

* Abgabe von Rollenware per kg