



关键特性

- 非图文部分便于剥离至气垫层或聚酯底基
- 清洗容易
- 光滑的表面附着于聚酯底基
- 超高耐印力及极强的抗腐蚀性能
- 可用于UV上光
- 重复使用后不易变形仍可保证稳定的结构
- 操作简便 - 用人手或CAD盒型机切割

主要应用

上光

厚度：1.96 / 1.98毫米



Printec 174



参数指标

油墨适性	UV
橡胶表面颜色	橙色
厚度（毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm2 0.20mm凹痕	不适用
表面粗糙度 (Ra micro)	0.70 ~ 1.30
最大线性伸长 (%)	不适用
抗拉伸强度 (kgf/cm)	不适用
底布加强 - 防水/溶剂性能	不适用
附加信息	
应用	上光



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183 / 5131 3157