

# Kor-N-Seal® I

## S106-20AWP-EX-524

### Installasjonsbeskrivelse

Sjekk at det innvendige strammebåndet er riktig plassert i sporet innvendig i pakningen.

Inspiser innsiden av borehullet. Hvis det er porer av en hvis størrelse, bruk hydraulisk sement til å glatt overflaten.

Sett pakningen i hullet uten å smøre glidemiddel. Skruenheten på toppen av hullet.

Plasser pakningen slik at innvendig strammebånd har kontakt med betongen innvendig i hullet. Sørg for at den er sentrert både vertikalt og horisontalt.

Stram til det innvendige strammebåndet med momentnøkkel til 17 Nm.

Anbefales om å etterstramme etter ca. 30 til 60 minutter.

Husk å smøre i sporet til gummien hvor strammebåndet, som skal stramme slangeklemme til medierøret sitter.

Strammebåndet skal trekkes til med 13 Nm. Anbefales om å etterstramme etter ca. 30 til 60 minutter.

Boltstørrelse = 1/2"

