

Covalence krympeprodukter

Covalence krympeprodukter er unike løsninger når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, mekanisk beskyttelse og tetning av rør og rørdeler. Produktene består av to lag; tverrbundet polymer som er belagt med et klebestoff. Tykkelse og type klebestoff avhenger av bruksområde.

Produktene finnes både som strømper (tubular) og som delte muffer (wrap around).

Flexiskjøt i meter

Vi leverer krympemuffer i ulike bredder ferdig kappet til ønsket diameter eller på ruller á 30 meter. Denne lukkes med en skjøtetape som bestilles separat.

Krympetape

Flexclad krympetape har et krympeområde på minimum 12% og leveres på ruller á 15 meter. Den monteres med 50% overlapp og lukkes med en skjøtetape som er vedlagt. Flexclad brukes bl.a. til korrosjonsbeskyttelse av bend. TWDB brukes til å skjøte ventilasjonskanaler. Den kappes til riktig lengde og festes med en vedlagt tape. Krympeområdet er ca 20%, og den kan brukes på temperaturer opp til 70 °C og trykk opp til 50kPa ved 25 °C. TWDB leveres på ruller á 50 meter.

Krympestrømper

Hele krympestrømper fåes i ulike typer, dimensjoner, krympeområder og bredder. CPSM, MPSM og TPSM er tykkveggede krympestrømper belagt med mastic. CPSM har et stort krympeområde, noe som gjør den velegnet for en rekke forskjellige applikasjoner.



FLEXISKJØT	TOLERANSER (MM)	BREDDE (MM)	ANT. I KART	NRF.NR
MEPS-C30-12x100-RL *1	Min 36%	300 mm	30 m	210 49 15
WPC-C30-17 *1	Min 25%	450 mm	30 m	210 49 16
WPC-C30-24 *1	Min 25%	600 mm	30 m	210 49 17
GLASSFIBERARMERTE M/GLIDELÅS				
TISW-F-DN100-425	300/111 mm	425 mm	1 stk	210 49 02
TISW-F-DN150/200-425	390/144 mm	425 mm	1 stk	210 49 04
TISW-F-DN250/300-425	550/205 mm	425 mm	1 stk	210 49 05
KRYMPETAPE				
FLEXCLAD-35x15000	Min 12%	35 mm	15 m	210 49 33
FLEXCLAD-50x15000	Min 12%	50 mm	15 m	210 49 29
FLEXCLAD-75x15000	Min 12%	75 mm	15 m	210 49 31
FLEXCLAD-100x15000	Min 12%	100 mm	15 m	210 49 32
KRYMPESTRØMPER				
CPSM-C30-30/8-1000	30/8 mm	1000 mm	100 stk	
CPSM-C30-35/12-1000	35/12 mm	1000 mm	50 stk	
CPSM-C30-50/16-1000	50/16 mm	1000 mm	48 stk	
CPSM-C30-75/22-1000	75/22 mm	1000 mm	22 stk	210 48 05
CPSM-C30-95/29-1000	95/29 mm	1000 mm	18 stk	210 48 03
CPSM-C30-140/42-1000	140/42 mm	1000 mm	16 stk	210 48 04
CPSM-C30-180/60-1000	180/60 mm	1000 mm	15 stk	
CPSM-C30-240/80-1000	240/80 mm	1000 mm	12 stk	
MPSM-C30-UNIV-300-DN80	200/80 mm	300 mm	20 stk	210 48 06
MPSM-C30-UNIV-300-DN100	235/100 mm	300 mm	20 stk	210 48 09
MPSM-C30-UNIV-300-DN150	280/135 mm	300 mm	20 stk	210 48 13
MPSM-C30-UNIV-300-DN200	340/205 mm	300 mm	20 stk	210 48 16
MPSM-C30-UNIV-300-DN250	405/243 mm	300 mm	15 stk	210 48 19
MPSM-C30-UNIV-300-DN300	460/275 mm	300 mm	15 stk	210 48 23
MPSM-C30-UNIV-300-DN350	515/314 mm	300 mm	15 stk	210 48 26
MPSM-C30-UNIV-300-DN400	565/345 mm	300 mm	15 stk	210 48 29
MPSM-C30-UNIV-300-DN500	680/415 mm	300 mm	10 stk	210 48 33
MPSM-C30-UNIV-300-DN600	795/485 mm	300 mm	10 stk	210 48 36
TPSM-95/65	95-65 mm	150 mm	125 stk	
TPSM-115/80	115-80 mm	150 mm	90 stk	
TPSM-155/100	155-100 mm	150 mm	90 stk	
TPSM-170/110	170-110 mm	150 mm	90 stk	
TPSM-190/125	190-125 mm	150 mm	90 stk	
TPSM-210/135	210-135 mm	150 mm	60 stk	
TPSM-225/145	225-145 mm	150 mm/225 mm	60 stk / 40 stk	
TPSM-260/165	260-165 mm	150 mm/225 mm	60 stk / 40 stk	
TPSM-290/185	290-185 mm	225 mm	40 stk	
TPSM-330/210	330-210 mm	225 mm	30 stk	
TPSM-370/235	370-235 mm	225 mm	30 stk	
TPSM-395/250	395-250 mm	225 mm	30 stk	
TPSM-450/285	450-285 mm	225 mm	30 stk	
TPSM-505/315	505-315 mm	225 mm	20 stk	
TPSM-555/350	555-350 mm	225 mm	20 stk	
TPSM-625/385	625-385 mm	225 mm	14 stk	
KRYMPESTRØMPER FOR FLENSEKOBLINGER				
FCTS-80/100	230/80 mm	300 mm	10 stk	
FCTS-DN150	295/160 mm	300 mm	15 stk	
FCTS-DN200	380/205 mm	300 mm	10 stk	

* Benytt 1 stk. skjõteteip (WPCP) pr skjõt.