



Ausgewogene Leistung

ELASTIKREIFEN DER MITTELKLAUSE FÜR FLURFÖRDERFAHRZEUGE

ORCA

Der Orca wurde mit einem Ziel konzipiert: Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Geeignet für Gabelstapler, die nicht im Dauereinsatz sind oder leichtere Lasten tragen, erweist sich der Standardreifen Orca als kostengünstigster Reifen seiner Klasse. Eine lange Laufleistung, ein niedriger Energieverbrauch und eine hervorragende Schnittfestigkeit - der Orca liefert solide Leistungen zu einem angemessenem Preis.

Orca-Reifen sind in den meisten gängigen Größen verfügbar, sowohl als LOC als auch NON LOC (Wulst für einfache Montage).

LEISTUNG DEFINIERT

REIFENLEBENSDAUER

Produkte von Trelleborg garantieren eine **erstklassige** Leistung. Dies zeigt sich in der längeren Lebensdauer der Reifen, **in zusätzlichen Betriebsstunden**, in geringeren Ausfallzeiten und in niedrigeren Wartungskosten.

ENERGIESPAREN

Trelleborg ist ein **führender Reifenhersteller in der Erstausrüstung**. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um zu gewährleisten, dass wir die Anforderungen an den Energieverbrauch erfüllen. Für unsere Kunden führt dies zu **geringeren Kraftstoffkosten**.

STABILITÄT

Trelleborg-Produkte werden mit einer **großen Aufstandsfläche** entwickelt, was die Kontaktfläche maximiert und zu einer besseren Stabilität sowie gleichmäßigeren Reifenabnutzung führt.

FAHRKOMFORT

Trelleborg hat die Anforderungen an eine **sichere Arbeitsumgebung** verinnerlicht. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie Vibrationen dämpfen und den Schallpegel auf ein **Minimum** reduzieren. Wir halten die strengsten Arbeitsschutz-Vorschriften ein und bieten gleichzeitig Fahrkomfort.

ELASTIKREIFEN DER MITTELKLASE FÜR
FLURFÖRDER-FAHRZEUGE

ORCA

Reifengröße	Alternative Größe	Felgenreöße	LOC	Reifenmaße [mm]		Tragfähigkeit [kg]		
				Außendurchmesser	Querschnittsbreite	Static	Gabelstapler bis zu 25 km/h	
							Lastrad	Gelenktes Rad
4.00-8		3.00D-8	•	398	94	1100	950	730
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	•	373	110	1210	1040	800
5.00-8		3.00D-8	•	452	114	1650	1415	1090
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	•	409	143	1740	1495	1150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	•	445	147	2490	2145	1650
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	•	380	132	1360	1170	900
6.00-9		4.00E-09	•	520	130	2190	1885	1450
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	•	514	180	3200	2755	2120
6.50-10		5.00F-10	•	568	153	2720	2340	1800
200/50-10		6.50F-10	•	450	175	2870	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	•	574	187	4000	3445	2650
7.00-12		5.00S-12	•	646	163	3380	2920	2240
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	•	570	219	4380	3770	2900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	•	670	235	4530	3900	3000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	•	717	162	4115	3545	2725
7.50-15		6.5-15	•	743	186	4530	3900	3000
8.25-15		6.5-15	•	803	192	5510	4750	3650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	•	680	200	4530	3900	3000
250-15	250/70-15	7.0-15	•	709	206	5510	4750	3650
250-15	250/70-15	7.5-15	•	709	206	5510	4750	3650
300-15	315/70-15	8.0-15	•	807	244	6795	5850	4500
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	•	809	260	9060	7800	6000

SPEZIALMISCHUNGEN VERFÜGBAR



Non-Marking

LAUFFLÄCHENPROFIL



Orca



WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS