



# Zuverlässigkeit in Form eines Reifens

ELASTIKREIFEN DER MITTELKLASSE FÜR FLURFÖRDER-FAHRZEUGE

## MASTERSOLID

Der Mastersolid wurde für gute Leistungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis entwickelt.

Der Mastersolid bietet einen hohen Gesamtnutzwert (Total Value of Ownership). Er ist aus hochwertigen Gummimischungen hergestellt, hat einen geringen Rollwiderstand, was die Treibstoffkosten reduziert und eine breite Lauffläche für eine gute Stabilität.

Der Mastersolid ist in den gängigsten Größen als LOC und NON LOC sowie als Non-Marking erhältlich.

### LEISTUNG DEFINIERT

#### REIFENLEBENSDAUER

Produkte von Trelleborg garantieren eine **erstklassige** Leistung. Dies zeigt sich in der längeren Lebensdauer der Reifen, **in zusätzlichen Betriebsstunden**, in geringeren Ausfallzeiten und in niedrigeren Wartungskosten.

#### ENERGIESPAREN

Trelleborg ist ein **führender Reifenhersteller in der Erstausrüstung**. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um zu gewährleisten, dass wir die Anforderungen an den Energieverbrauch erfüllen. Für unsere Kunden führt dies zu **geringeren Kraftstoffkosten**.

#### STABILITÄT

Trelleborg-Produkte werden mit einer **großen Aufstandsfläche** entwickelt, was die Kontaktfläche maximiert und zu einer besseren Stabilität sowie gleichmäßigeren Reifenabnutzung führt.

#### FAHRKOMFORT

Trelleborg hat die Anforderungen an eine **sichere Arbeitsumgebung** verinnerlicht. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie Vibrationen dämpfen und den Schallpegel auf ein **Minimum** reduzieren. Wir halten die strengsten Arbeitsschutz-Vorschriften ein und bieten gleichzeitig Fahrkomfort.

# MASTERSOLID

Reifengröße	Alternative Größe	Felgenreöße	LOC	Reifenmaße [mm]		Tragfähigkeit [kg]		
				Außendurchmesser	Querschnittsbreite	Static	Gabelstapler bis zu 25 km/h	
							Lastrad	Gelenktes Rad
<b>3.00-4 *</b>		2.10-4		250	83	295	255	195
<b>3.00-4 *</b>		2.50C-4		250	83	295	255	195
<b>4.00-8</b>		3.00D-8	•	404	104	1100	950	730
<b>15x4½-8</b>	125/75-8	3.00D-8	•	377	104	1210	1040	800
<b>5.00-8</b>		3.00D-8	•	459	115	1650	1415	1090
<b>16x6-8</b>	150/75-8	4.33R-8	•	407	132	1740	1495	1150
<b>18x7-8</b>	180/70-8	4.33R-8	•	454	145	2490	2145	1650
<b>140/55-9</b>	15x5.5-9	4.00E-09	•	380	132	1360	1170	900
<b>6.00-9</b>		4.00E-09	•	519	131	2190	1885	1450
<b>21x8-9</b>	200/75-9	6.00E-09	•	523	168	3200	2755	2120
<b>6.50-10</b>		5.00F-10	•	574	148	2720	2340	1800
<b>200/50-10</b>		6.50F-10	•	456	186	2870	2470	1900
<b>23x9-10</b>	225/75-10	6.50F-10	•	584	210	4000	3445	2650
<b>7.00-12</b>		5.00S-12	•	650	162	3380	2920	2240
<b>23x10-12</b>	250/60-12	8.00G-12	•	581	228	4380	3770	2900
<b>27x10-12</b>	250/75-12	8.00G-12	•	672	228	4530	3900	3000
<b>7.00-15</b>	29x8-15	5.5-15	•	725	186	4115	3545	2725
<b>7.50-15</b>		5.5-15	•	755	187	4530	3900	3000
<b>7.50-15</b>		6.5-15		755	187	4530	3900	3000
<b>8.25-15</b>		6.5-15	•	823	202	5510	4750	3650
<b>28x9-15</b>	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	•	681	202	4530	3900	3000
<b>250-15</b>	250/70-15	7.0-15	•	720	210	5510	4745	3650
<b>250-15</b>	250/70-15	7.5-15		720	210	5510	4745	3650
<b>300-15</b>	315/70-15	8.0-15	•	822	250	6795	5850	4500
<b>465/55-20</b>		16.0-20		1029	465	13590	10800	9000

## SPEZIALMISCHUNGEN VERFÜGBAR



Non-Marking

\* Nur mit militärischem Laufflächenprofil verfügbar

## LAUFFLÄCHENPROFIL



MS

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS