



Trelleborg High Knurling. Perfekte Verbindung.



Laden Sie die App kostenlos herunter



Tire iBrochure

Trelleborg High Knurling - THK

Das Trelleborg High Knurling, THK, bewältigt hohen Belastungen und extreme Drehmomente und ermöglicht es, mit maximaler Leistungsfähigkeit und Produktivität zu arbeiten. Kombiniert mit Trelleborg XL-Reifen, ist die Systemlösung allen Anforderungen gewachsen.

Der Einsatz von Traktoren mit Motoren der neuesten Generation und kraftvoller Traktion, erhöht die Belastung für Reifen, Felgen und deren Zusammenspiel. Tests zeigen, das Trelleborg High Knurling, die Antwort auf die härtesten Kundenanforderungen ist. Eine hochentwickelte Technik liefert eine Rändelung, deren Profilhöhe fast verdoppelt

wurde, um maximale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten und höchstem Drehmoment zu bieten. Darüber hinaus kommt ein spezielles Lackierverfahren für den Wulstsitz der Felge zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Griffbarkeit und Rutschsicherheit der Reifen auf der Felge bei extremen Belastungen.



Die Rändelung wurde gegenüber der Standardversion um 50% erhöht. Dies, kombiniert mit der speziellen schwarzen Lackierung, maximiert die Reibungseigenschaften der Felge, bei montiertem Reifen.

Trelleborg High Knurling ist für alle Größen mit Standardrändelung, von 24 bis 54 Zoll erhältlich.



Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
Helmholtzstraße 1, D-64711 Erbach, Germany
Auftragsannahme und Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz
Tel.: +49 6062 8095 800 Fax: +49 6062 8095 700
E-Mail: info.tws.de@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/de