

Twin Tractor. Voller Nutzen.



Laden Sie die App kostenlos herunter



Tire iBrochure

Twin Tractor

Traktionsprofil mit hohen, dreifach gewinkelten Stollen für maximale Traktion und hervorragende Selbstreinigung.

Eine extragroße Kontaktfläche, die die Last über die gesamte Breite verteilt und die Bodenverdichtung stark reduziert. Twin Tractor Reifen können anstelle von Doppelrädern eingesetzt werden.

Eine hervorragende Stabilität am Boden und ein verbesserter Fahrkomfort aufgrund des Aufbaus. Diagonalgürtelreifen, der das Beste von Radial- und Diagonalbauweise miteinander verbindet.

Der geringe Radschlupf sorgt für eine maximale Leistungsausnutzung und -fähigkeit bei minimalem Verbrauch.



Reifengröße	LI/SS	Profil	Neureifen		Reifen im Betrieb		SLR mm	RC mm	SRI mm	Felge	Schlauch
			SW mm	OD mm	SW (max) mm	OD (max) mm					
400/55-17.5	125A8 (122B)	T414	400	880	422	906	408	2640	415	AG11.75	SCHLAUCHLOS
600/55-26.5	148A8 (145B)	T414	600	1350	648	1379	620	4050	625	AG20.00	SCHLAUCHLOS
600/55-30.5	150A8 (147B)	T414	600	1435	648	1475	670	4330	675	AG20.00	SCHLAUCHLOS
600/60-30.5	153A8 (150B)	T414	600	1510	638	1545	700	4485	700	AG20.00	SCHLAUCHLOS
800/55-30.5	172A8 (168B)	T414	820	1650	862	1716	760	4900	770	AG28.00	SCHLAUCHLOS
710/65-38	162A8 (158B)	T414	710	1860	774	1953	870	5626	885	DW24B	SCHLAUCHLOS
850/50-38	163A8 (160B)	T414	850	1860	921	1875	850	5580	855	DW28B	SCHLAUCHLOS
850/60-38	175A8 (172B)	T414	850	1980	921	2057	910	5880	930	DW28B	SCHLAUCHLOS
850/55-42	161A8 (157B)	T414	850	1990	921	2067	900	5880	925	DW28B	SCHLAUCHLOS



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
 Helmholtzstraße 1, D-64711 Erbach, Germany
 Auftragsannahme und Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz
 Tel.: +49 6062 8095 800 Fax: +49 6062 8095 700
 E-Mail: info.tws.de@trelleborg.com
 www.trelleborg.com/wheels/de