

SR940. Progettato per la massima durata.



**OTTIENI IL MASSIMO DALLE TUE GOMME.
PROGETTATO PER LA MASSIMA DURATA E IL MIGLIORE COSTO ORARIO.**

**INTENSITY
MAXIMUM**

SR940

Progettato per la massima durata.

- 1 Battistrada unico nel suo genere:**
Area di contatto molto ampia per massimizzare la durata e la stabilità
- 2 Spalla con costolatura continua:**
Grande maneggevolezza e trazione sul bagnato
- 3 Fianco rinforzato:**
Eccellente stabilità durante le operazioni di carico e scarico
- 4 Battistrada Ultra profondo:**
Durata superiore e migliore costo orario



* TPMS: tire pressure management system
visita il sito trelleborg.com/wheels per ulteriori informazioni

SR940

MAXIMUM INTENSITY

Dimensione pneumatico	480/95 R 25
Descrizione servizio LI/SI	208 A5
Cerchi permessi	13.00/2.5-25 11.25/2.0-25
Diametro esterno - nuovo [mm]	1565
Circonferenza di rotolamento [mm]	4872
Profondità battistrada [mm]	51
Disegno battistrada	SR 940
Indice di robustezza del pneumatico	***
Tipo (tubeless/tube type)	TL
Larghezza di sezione - nuovo [mm]	469
Raggio statico sotto carico [mm]	683
Codice EAN	8059971597202

Velocità [km/h]	Capacità di carico [kg]				
	Pressione [kPa]				
	800	850	900	950	1000
0 Statico	16500	17350	18150	19000	19800
1 Creep	16500	17350	18150	19000	19800
5	16500	17350	18150	19000	19800
10	16500	17350	18150	19000	19800
15	16500	17350	18150	19000	19800
20	16500	17350	18150	19000	19800
25	15000	15750	16500	17250	18000
30	14450	15150	15900	16600	17350
35	13900	14550	15250	15950	16650

**TRELLEBORG**

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Menarini, 15 - 40054 Budrio (Bologna)

Tel. 051 802723 - 051 802664

www.trelleborg.com/wheels/it[facebook.com/TrelleborgMaterialhandling](https://www.facebook.com/TrelleborgMaterialhandling)[youtube.com/TrelleborgMaterialhandling](https://www.youtube.com/TrelleborgMaterialhandling)