



# Marshland. Für Sumpf- & Marschboden.



Laden Sie die App kostenlos herunter



Tire iBrochure



# Marshland

Eine speziell für sumpfige Böden und Marschland entwickelte Produktreihe.  
Die sehr hohen Stollen und der besondere Karkassenaufbau sorgen für eine außergewöhnliche Traktion und Flotation.

| Reifengröße                      | Profil           | SW mm | OD mm | SLR mm | RC mm | SRI | Standardfelge | Zulässige Felgen       | Reifenart | Schlauch      |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|--------|-------|-----|---------------|------------------------|-----------|---------------|
| <b>380/85R38</b><br>139A8 (139B) | <b>MARSHLAND</b> | 405   | 1660  | 760    | 4970  | 775 | W13           | W11-W12-DW11-DW12-DW13 | TUBELESS  | 16.9-38 TR218 |

| LUFTDRUCK               |            |            |            |            |             |            |            |  |  |  |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|
| psi                     | <b>12</b>  | <b>14</b>  | <b>17</b>  | <b>20</b>  | <b>23</b>   | <b>26</b>  | <b>29</b>  |  |  |  |
| bar                     | <b>0,8</b> | <b>1,0</b> | <b>1,2</b> | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b> | <b>2,0</b> |  |  |  |
| Max. Tragfähigkeit (kg) |            |            |            |            |             |            |            |  |  |  |
| 50 S                    | 1560       | 1775       | 1995       | 2215       | 2430        |            |            |  |  |  |
| <b>40 S</b>             | 1560       | 1775       | 1995       | 2215       | <b>2430</b> |            |            |  |  |  |
| 30 S                    | 1665       | 1900       | 2135       | 2370       | 2605        |            |            |  |  |  |
| 10 LT S                 | 2120       | 2415       | 2710       | 3010       | 3305        | 3475       | 3645       |  |  |  |
| 10 HT S                 | 1665       | 1900       | 2135       | 2370       | 2605        |            |            |  |  |  |

| Reifengröße                      | Profil           | SW mm | OD mm | SLR mm | RC mm | SRI | Standardfelge | Zulässige Felgen | Reifenart | Schlauch      |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|--------|-------|-----|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>420/85R38</b><br>144A8 (144B) | <b>MARSHLAND</b> | 460   | 1745  | 795    | 5220  | 800 | W15L          | W14L-DW14L-DW15L | TUBELESS  | 16.9-38 TR218 |

| LUFTDRUCK               |            |            |            |            |             |            |            |  |  |  |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|
| psi                     | <b>12</b>  | <b>14</b>  | <b>17</b>  | <b>20</b>  | <b>23</b>   | <b>26</b>  | <b>29</b>  |  |  |  |
| bar                     | <b>0,8</b> | <b>1,0</b> | <b>1,2</b> | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b> | <b>2,0</b> |  |  |  |
| Max. Tragfähigkeit (kg) |            |            |            |            |             |            |            |  |  |  |
| 50 S                    | 1795       | 2045       | 2300       | 2550       | 2800        |            |            |  |  |  |
| <b>40 S</b>             | 1795       | 2045       | 2300       | 2550       | <b>2800</b> |            |            |  |  |  |
| 30 S                    | 1920       | 2190       | 2460       | 2730       | 3000        |            |            |  |  |  |
| 10 LT S                 | 2440       | 2780       | 3125       | 3470       | 3810        | 4005       | 4200       |  |  |  |
| 10 HT S                 | 1920       | 2190       | 2460       | 2730       | 3000        |            |            |  |  |  |

| Reifengröße                      | Profil           | SW mm | OD mm | SLR mm | RC mm | SRI | Standardfelge | Zulässige Felgen | Reifenart | Schlauch      |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|--------|-------|-----|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>460/85R38</b><br>149A8 (149B) | <b>MARSHLAND</b> | 499   | 1810  | 815    | 5420  | 825 | W16L          | W15L-DW15L-DW16L | TUBELESS  | 18.4-38 TR218 |

| LUFTDRUCK               |            |            |            |            |             |            |            |  |  |  |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|
| psi                     | <b>12</b>  | <b>14</b>  | <b>17</b>  | <b>20</b>  | <b>23</b>   | <b>26</b>  | <b>29</b>  |  |  |  |
| bar                     | <b>0,8</b> | <b>1,0</b> | <b>1,2</b> | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b> | <b>2,0</b> |  |  |  |
| Max. Tragfähigkeit (kg) |            |            |            |            |             |            |            |  |  |  |
| 50 S                    | 2080       | 2375       | 2665       | 2960       | 3250        |            |            |  |  |  |
| <b>40 S</b>             | 2080       | 2375       | 2665       | 2960       | <b>3250</b> |            |            |  |  |  |
| 30 S                    | 2230       | 2540       | 2855       | 3165       | 3480        |            |            |  |  |  |
| 10 LT S                 | 2830       | 3230       | 3625       | 4025       | 4420        | 4650       | 4875       |  |  |  |
| 10 HT S                 | 2230       | 2540       | 2855       | 3165       | 3480        |            |            |  |  |  |

