



Portance et équilibre : Malick Albeaux apprécie ses pneumatiques 900/60R38 et ses 710/60R30 TM900 HP Trelleborg à 900 grammes de pression sur un très récent tracteur Claas AXION 840.

Dans La Marne, chez Malick Albeaux

“ Pour moi, la qualité **TRELLEBORG** est indiscutable ”

Basé à St Mard-sur-le-Mont, entre Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc, Malick Albeaux est agriculteur et entrepreneur. Il exploite 150 hectares de céréales et d'oléo-protéagineux et fournit des prestations complètes, allant du semis à la récolte, à des fermes avoisinantes. Adeptes d'un parc de matériel réduit, il s'est doté récemment d'un tracteur polyvalent, un Claas AXION 840 C-Motion, qu'il utilisera à raison de 1 000 heures par an.

“ Mon précédent tracteur était équipé en 800/70R38 et 600/70R30 TM900 HP Trelleborg. J'étais enchanté de l'adhérence et de la portance de ces pneumatiques ; de plus, au bout de 7 000 heures, ils étaient à peine à 30 % d'usure à l'arrière ! » déclare Malick Albeaux. Comme beaucoup, cet entrepreneur ne veut plus entendre parler de jumelage. Pas étonnant que pour l'achat de son

Claas AXION 840, il ait voulu évoluer vers des pneumatiques bénéficiant d'une plus grande portance, plus larges, mais tout aussi durants que la monte précédente.

« Pour moi, la qualité Trelleborg est indiscutable ; j'ai exigé que l'AXION soit équipé en 900/60R38 et en 710/60R30, toujours en TM900 HP » explique Malick Albeaux. Un choix justifié dès les 200 premières heures réalisées

en 15 jours seulement lors des semis de printemps 2014 en combiné herse rotative/semoir de 4 mètres. « A 900 grammes de pression, les Trelleborg permettent des semis à 8-10 km/h de moyenne tout en respectant les sols : la levée des féveroles a été parfaite » ajoute t-il. « Je trouve aussi que le tracteur est parfaitement équilibré lors des demi-tours, un plus pour le confort au volant. »