

# HITRI NAPOTKI ZA UPORABO PAKERJEV SAVA T


**Korak 1**



**POSTOPEK**  
Izberite ustrezen tip in velikost pakerja SAVA.

**OPOZORILO**  
Ko izbirate pakjer SAVA, vedno upoštevajte tabelo tehničnih podatkov ter zahtevani tip pakerja SAVA.

**Korak 2**



**POSTOPEK**  
Preglejte in pripravite na mestu sanacije: vir zraka, pakjer, regulator in dovodne cevi.

**OPOZORILO**  
Pakjer SAVA in ostalo opremo pred uporabo temeljito preglejte. Uporaba poškodovanega izdelka ali opreme je nevarna. Poškodovane izdelke ali opremo je treba odstraniti in zamenjati.

**Korak 3**



**POSTOPEK**  
Očistite cev, v kateri bo potekala sanacija.

**OPOZORILO**  
Še tako majhni ostri delci, ki v cevi ostanejo po neustreznem čiščenju, lahko trajno poškodujejo pakjer SAVA.


**Korak 4**



**POSTOPEK**  
Povežite vir zraka in regulator na pakjer SAVA ter pakjer napihnite, da zavzame svoj osnovni položaj – je cilindrične oblike, vendar NI raztegnjen.

**OPOZORILO**  
Za polnjenje pakerja SAVA vedno uporabljajte regulator ustreznega tlačnega razreda. Varnostni ventili regulatorja mora popolnoma ustrezati delovnemu tlaku v pakjerju.

**Korak 5**



**POSTOPEK**  
Na klobuk namestite namensko PVC zaščito. Na nosilni pakjer SAVA namestite zaščitno folijo, ko je klobuk že zaščiten z namensko PVC zaščito.

**OPOZORILO**  
Zaščitna folija mora biti enakomerno nameščena preko celotne površine pakerja in klobuka. Odsvetujemo, da na pakjer nanašate kakršnokoli mast, ker pakjer nanjo mogoče ni odporen!

**Korak 6**



**POSTOPEK**  
Ko sta tako pakjer SAVA kot klobuk zaščiten, nanju nanesite vlakna s smolo.

**OPOZORILO**  
Upoštevajte navodila za uporabo smol za sanacijo cevodvodov.

**Korak 7**



**POSTOPEK**  
Pakjer SAVA vstavite v cev. Pred začetkom vstavljanja klobuk upognite v nasprotno smer. Pakjer SAVA natančno uravnajte poleg stranskega priključka.

**OPOZORILO**  
Ko pakjer SAVA vstavljate v cev, poskrbite, da se njegova s smolo prevlečena površina na vleče po cevi. Pakjer SAVA namestite vodoravno na sredino preseka cevi. Upoštevajte spodnja navodila za vstavljanje pakerjev.


**Korak 8**



**POSTOPEK**  
Nosilni pakjer SAVA napihnite do zahtevanega tlaka.

**OPOZORILO**  
Zadrževanje oseb v bližini pakerja SAVA, ki je pod tlakom, je prepovedano! Nikoli ne prekoračite nazivnega delovnega tlaka v pakjerju SAVA.


**Korak 9**



**POSTOPEK**  
Klobuk napihnite do zahtevanega tlaka.

**OPOZORILO**  
Zadrževanje oseb v bližini pakerja SAVA, ki je pod tlakom, je prepovedano! Nikoli ne prekoračite nazivnega delovnega tlaka v klobuku SAVA.


**Korak 10**



**POSTOPEK**  
Med delom stalno preverjajte tlak v pakjerju SAVA in nameščnem klobuku.

**OPOZORILO**  
Če opazite, da se je tlak v pakjerju SAVA ali klobuku spremenil, ga prilagodite na zahtevano vrednost, vendar nikoli ne prekoračite predpisane delovnega tlaka.


**Korak 11**



**POSTOPEK**  
Po zaključeni sanaciji sprostite tlak iz klobuka.

**OPOZORILO**  
Če pakjer SAVA ni ustrezno zaščiten, se med sanacijo cevi lahko prilepi na strjeno smolo. Če ga iz cevi odstranite s silo, lahko pride do poškodb izdelka.

**Korak 12**



**POSTOPEK**  
Sprostite tlak iz pakerja SAVA in ga odstranite iz cevi.

**OPOZORILO**  
Nosilni pakjer SAVA lahko začnete prazniti šele, ko je klobuk popolnoma izpraznjen. Pred praznjenjem pakerja SAVA sprostite morebiten zastojni tlak. Če nosilni pakjer SAVA ni ustrezno zaščiten, se med sanacijo cevi lahko prilepi na strjeno smolo. Če ga iz cevi odstranite s silo, lahko pride do poškodb izdelka. Šele ko je nosilni pakjer SAVA popolnoma izpraznjen, ga odstranite iz cevi.

**Korak 13**



**POSTOPEK**  
Izpraznjeni nosilni pakjer SAVA s klobukom ter ostalo opremo po uporabi očistite in shranite skladno z navodili.

**OPOZORILO**  
Upoštevajte navodila za čiščenje in hrambo pakerjev SAVA.

**Korak 14**



**POSTOPEK**  
Nosilni pakjer SAVA, klobuk in ostalo opremo natančno preglejte.

**OPOZORILO**  
Poškodovane izdelke ali opremo odstranite iz uporabe in zamenjajte.



# HITRI NAPOTKI ZA UPORABO PAKERJEV SAVA T



Neupoštevanje navodil lahko privede do nastanka različnih poškodb. Pred uporabo izdelka preberite tudi daljšo različico navodil za uporabo, ki so na voljo na:



[www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals](http://www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals)



[www.savatech.com/manuals](http://www.savatech.com/manuals)



## OSEBNA VAROVALNA OPREMA:

Med delom s pakerji SAVA vedno uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo, kot so zaščitna obleka, zaščitna čelada, varovalna očala, zaščitne rokavice, obutev in zaščita sluha.



## OPOZORILA:

Temperaturno območje uporabe je od  $-20$  do  $+80$  °C. Uporaba izdelka pri temperaturah pod  $-20$  °C, vendar ne pod  $-40$  °C, je omejena na največ 1 uro, pri temperaturah nad  $+80$  °C pa na 30 minut, vendar ne sme preseči  $100$  °C.



Standardna izvedba pakerjev SAVA **NI** primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.



Uporaba odprtega ognja in kajenje sta med uporabo pakerja SAVA prepovedana.

## IZBIRA USTREZNEGA PAKERJA SAVA:

Ko izbirate pakler SAVA, upoštevajte tabele tehničnih podatkov in etikete na izdelkih.



Pakerji SAVA niso odporni na vse vrste kemikalij. Upoštevajte tabelo odpornosti gumenih materialov oz. se o lastnostih izdelka posvetujte s proizvajalcem.

