

Trelleborgs Industrigolv

CHECKER – CHECKER STUD



TRELLEBORG RUBBER FLOORING


TRELLEBORG

Ljud- och vibrationsdämpande



Bättre arbetsmiljö



Dämpar hårda ljud



Produktbeskrivning

Checker 1729 svart, 3 respektive 5 mm.

Trelleborgs standardkvalitet när det gäller industrigolv. Golvet är ett svart homogent gummigolv för industriapplikationer. Kan tex användas i truckar, lastbilar och andra fordon, framför maskiner, i lådor och hyllplan och på gångytor.

Checker 2394 svart, 3 respektive 5 mm.

Oljebeständig kvalitet som dessutom är antistatisk. Passar bra i oljehaltig miljö. Kan också användas i områden där golvet ska leda bort elektrisk ström.

Checker Stud, pastillmönstrad

Checker Stud kan erhållas i samma material som Checker dvs:
1729, svart
5485, grå
2394, oljebeständig
310, extra slitstark
i 3 mm. resp. 5 mm. tjocklek.



Checker 5485 grå, 3 respektive 5 mm.

Grå elisolerande kvalitet. Kan användas runt elektriska maskiner och elskåp där elisolering krävs. Kan också användas till samma applikationer som 1729, samt som sparkskydd på väggar och pelare.

Checker Traffic 310, svart 3 respektive 5 mm.

Trelleborgs mest slitstarka kvalitet för områden med mycket trafik. Speciella användningsområden är t ex runt hockeyrinkar. Trucktrafik är inte något som rekommenderas på något av våra golv.

Trelleborgs industrigummigolv görs i fyra olika kvaliteter och är mönstrade på två olika sätt. Mönstret på industrigolven är antingen **durkplåtsmönstret**, **Checker**, nedan tv, eller en låg **pastillmönstring** kallad **Checker Stud**, nedan th. Trelleborgs industrigolv är PVC-fritt. Alla kvaliteter finns att få med eller utan polyesterfilt på baksidan. Ska mattan limmas är polyesterbaksida att rekommendera. Då kan vattenbaserade golvlim användas, vilket ger en lägre kostnad och mindre miljöpåverkan än epoxi- och polyuretanlim.



Checker
Durkplåtsmönstret



Checker Stud
Pastillmönstret



Slitstarka alternativ
med lång livslängd.



Egenskaper för standardkvaliteterna

Standardkvalitet 3 eller 5 mm tjock.

10 meters längder, 1,4 m bred, mönsterbredd 1,38 m.

Egenskaper	1729 Svart	5485 Grå	2394 Oljebeständig, svart	310 Checker Traffic, svart
Hårdhet ISO 48, °IRH	70	75	70	65
Plastisk deformation vid belastning SS-EN 433, mm	0,1	0,1	0,1	0,1
Ljudreduktion NT ACOU 050	I Δ i 20 db			
Kemikaliebeständighet	Tål utspädda syror och alkalier			
Vikt kg/m ² 3mm	3,9	4,1	3,7	3,0
Vikt kg/m ² 5mm	7,0	7,3	6,5	5,3
Vikt kg/m ² 3mm	4,2	4,4	3,9	3,2
Vikt kg/m ² 5mm	7,3	7,6	6,8	5,6
Elektriska egenskaper	isolerande	isolerande	antistatisk	antistatisk
Volymresistivitet Ohm x cm, IEC93	>10 ¹²	>10 ¹²	3x10 ⁸	3x10 ⁶
Temperaturområde (kontinuerligt) °C	-15/+70	-20/+70	-15/+80	-40/+80
Temperaturområde (tillfälligt) °C	-15/+90	-20/+90	-15/+100	-40/+90
Avnötning (mm ³), DIN 53516, 1/2 kg	350	300	200	60
Elektriskt genomslag	15kV/3 mm	25kV/3 mm		
	25kV/5 mm	42kV/5 mm		

Checker

Checker Stud

Bättre ergonomi



**Checker – ett
homogent golv i
slitgummikvalitet**

Trelleborgs Industrigolv förbättrar arbetsmiljön

Våra gummigolv är ergonomiska och behagliga att stå och gå på, materialet är dessutom ljudisolerande och vibrationsdämpande.

Golvet är mycket slitstarkt och passar utmärkt som beläggning i till exempel fordon, bilhallar, tyngre industri, omklädningsrum, terminaler, vänthallar och hårt belastade områden i ishallar.

Den durkplåtsmönstrade mattan Checker och den pastillmönstrade mattan Checker Stud är dessutom halksäkra.

Checker Traffic är väderbeständig och lämpar sig även för applikationer utomhus.

Golvet finns i fyra kvaliteter. Samtliga erbjuds med eller utan polyesterfilt på baksidan. Industrigolven fås med antingen durkplåtsmönstring, Checker, eller en låg pastillmönstring kallad Checker Stud.

Gummigolv från Trelleborg Rubber Flooring är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ge golvet lång livslängd.

För hårt trafikerade ytor



Tål fysiskt slitage



TRELLEBORG RUBBER FLOORING

