


BLOC-END®

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Para mangueras de manutención



Aplicaciones

Racor patentado de Trelleborg para las mangueras PERFORMER que se cortan a la longitud deseada del tipo PERFORMER GL AD10H, PERFORMER GL AD10P, PERFORMER GL AD10T.

Ventajas

- El largo de las mangueras puede cortarse in situ o en fábrica para adaptarse a los requisitos específicos de la instalación.
- Fácil de cortar: no se requieren herramientas especiales dado que el frente del racor actúa como guía de corte.
- La brida puede ajustarse fácilmente para la sujeción y no se deformará durante el uso.
- Se cambia de forma rápida y sencilla.
- Los racores pueden retirarse de una manguera averiada y ser reutilizados en la manguera nueva.
- Un sistema de conexión de bajo peso.
- Permite la conexión sobre todo tipo de otras bridas.

Especificaciones técnicas

Abrazaderas 2 mitades de aleación de aluminio AS 7 G con brida fija, 1 junta de caucho, 4 ó 6 tornillos (arandelas en acero zincado bicromatado).

Ø ≤ 150 mm : PS 10 bar.

Ø > 150 mm : PS 5 bar.

Informaciones complementarias

Racores Teflonados bajo pedido.

BLOC-END®

16/04/2010

<p>BLOC-END® juego completo. Con junta, tornillos, tuercas, arandelas.</p>		<p>Kit de reparación. 2 mitades sin junta y sin tornillos.</p>		<p>Kit de reparación. 2 juntas.</p>		<p>Tornillo con su tuerca y su arandela.</p>	
PN 10	PN 20 (ASA 150)	PN 10	PN 20 (ASA 150)	PN 10 y PN 20 (ASA 150)			
Diam. int. mm	Código de artículo	Código de artículo	Código de artículo	Código de artículo	Código de artículo	Cantidad de tornillos	Código de artículo por unidad
40	0117042	Consultar	0116890	Consultar	0116966	4	0111322
50	0117043	0117155	0116891	0116892	0116967	4	0111322
65	0117044	0117156	0116893	0116894	0116968	4	0111322
80	0117045	0117157	0116895	0116896	0116969	4	0111322
100	0117046	0117158	0116897	0116898	0116970	4	0111322
125	0117047	0117159	0116899	0116900	0116971	4	0111322
150	0117048	0117048	0116901	0116901	0116972	4	0111322
200	0117049	0117160	0116902	0116903	0116973	6	0111322
250	0118093	0118094	0118089	0118090	0118087	6	0111322
300	0118095	0118096	0118091	0118092	0118088	6	0111322
350	5101097	Consultar	5100847	Consultar	5100848	6	5102957
400	5102956	Consultar	5102955	Consultar	5102953	6	5102957

Referencias en verde = stock.

Referencias en negro, minimum de pedido = 2 unidades.

