


ASPIVRAC S



建筑 & 环境
工业吸入及粗糙类产品

应用

用于配备各种工业废品(碎矿石, 沙子, 石灰渣, 灰尘粉末, 碎屑等)回收设备, 以及各种固定设备(中央清洗设备)或移动设备(吸地车)等. 气体加压排吸各种粉末类产品或颗粒类例如(谷物, 杂粮, 动物食品等).

优点

- n 产品坚固并操作灵活方便.
- n 理想的弯曲半径.
- n 可在制造过程中连接套管
- n 管材具有很好的抗磨损特性.

技术参数

管材: NR合成橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑.
骨架: 皱褶夹布, 内置螺旋钢丝加固.
防护层: NR合成橡胶, 接口安装, 黑色, 锯齿状外观.
温度范围: - 30 °C 至 + 80 度.
导电性能: 管材内壁导体, $R < 10^6 \Omega/\text{米}$.



耐性



柔韧度



重量



ASPIVRAC S

01/02/2012

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	压力 巴	爆破压力 巴	弯曲度 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最 小订购量 米	
50	± 1.5	8.0 ± 1.0	66.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	100	1.91	10	0061603	40
									20	0061604	n
60	± 1.5	8.0 ± 1.0	76.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	120	2.46	10	0122616	40
									20	0122624	40
70	± 1.5	8.0 ± 1.0	86.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	140	2.81	10	0122651	40
									20	0122699	40
75	± 1.5	8.0 ± 1.0	91.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	150	3.02	10	0061605	40
									20	0061606	n
80	± 1.5	8.0 ± 1.0	96.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	160	3.16	10	0061607	n
									20	0061608	n
90	± 1.5	8.0 ± 1.0	106.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	180	3.46	10	0061609	n
									20	0061610	n
100	± 1.5	8.0 ± 1.0	116.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	200	3.8	10	0061611	n
									20	0061612	n
110	± 1.5	8.0 ± 1.0	126.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	220	4.15	10	0061613	40
									20	0061614	n
125	± 1.5	9.0 ± 1.0	143.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	250	5.28	10	0061615	n
									20	0061616	n
150	± 1.5	8.5 ± 1.0	167.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	300	6.26	10	0061617	n
									20	0061618	n
200	± 1.5	13.0 ± 1.5	226.0 ± 2.5	1.5	4.5	0.8	400	8.92	10	0061619	n

