

CALIKLER HT

建筑 & 环境
罐车空气调节



应用

各种粉末及杂物运输罐车的空气压缩机连接。

优点

- 很小的弯曲半径, 管材柔软灵活.
- 适合各种罐车的压缩机连接.
- 可以保证软管的镶接, 满足各种粉末生产商的成本核算.

技术参数

内壁: EPDM合成橡胶, 耐高温, 白色, 光滑.
骨架: 高强度合成线网, 耐高温, 内置螺旋钢丝加固.
外壁: EPDM合成橡胶, 接口安装, 黑色, 织物状外观.
温度范围: - 30 度 至 + 180 度 (最高温至 + 240 度).

CALIKLER HT

08/07/2010

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	空心压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小 订购量 米
50.0	7.0 ±1	64.0 ±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20	0060213	■
								40	0060212	■
55.0	6.5 ±1	68.0 ±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20	0200589	120
								40	0200588	120
60.0	6.5 ±1	73.0 ±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20	0070666	120
								40	0070667	120
70.0	7.0 ±1	84.0 ±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20	0200591	■
								40	0200590	120
75.0	7.5 ±1	90.0 ±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20	0060215	■
								40	0060214	■
89.0	7.0 ±1	103.0 ±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20	0200593	■
								40	0200592	120

商标

