

# CHEMIKLER D-UPE



化工 石化

化学腐蚀性产品 / 卸货, 加压输送

## 应用

加压排吸各种纯化学腐蚀性产品: 例如强酸, 高苯环(芳香族)含量的溶液, 氯氧溶液, 芳香族碳氢化合物等。  
应用于化学工业及其它相关工业的各种固定及移动安装。

## 优点

- 产品多性能, 适合绝大部分化工生产的需要。
- 管材符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 的相关法规规定。
- 内壁光滑, 方便清洗 (蒸汽最高温度至 + 140 度, 连续清洗30分钟)。
- 很大的受力性。
- 外壁抗老化, 能在各种气体媒质 (例如臭氧等) 中正常工作。
- 外壁抗磨损且耐化学腐蚀。
- 可与不同的接口配套使用。

## 技术参数

管材: UPE (高分子聚乙烯), 黑色, 光滑。

骨架: 高强度合成网线。

防护层: EPDM合成橡胶, 抗化工腐蚀及户外恶劣气候, 黑色, 织物状外观。

导电性能: 高分子聚乙烯内壁, 外壁为可导电橡胶,  $R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$ 。



适用规范及标准:

EN 12115

## 接口与安装

多种特殊设计制造的接口, 请联系我们。

## 其他信息

该软管已被INERIS (法国认证及通告机构) 检验并核准在任何ATEX (爆炸性) 区域使用。

为了使用安全, 软管总成必须与地面相连并始终保持低于108欧姆以下的电阻。

# CHEMIKLER D-UPE

02/02/2012

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	压力 巴	弯曲度 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最 小订购量 米	
13	± 0.5	23.0	± 1.0	16.0	64	90	0.32	20	5013767	n
								40	5013768	n
16	± 0.5	26.0	± 1.0	16.0	64	105	0.37	20	5013769	n
								40	5013770	n
19	± 0.5	31.0	± 1.0	16.0	64	125	0.51	20	5013771	n
								40	5013772	n

□ 依据库存情况。

商标



凹陷连续: TRELLEBORG - CHEMIKLER D-UPE - FDA - EN 12115 - D - ND - WP 16 bar - Ω - 月/年 - 生产批号 - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
www.trelleborg.com/industrialhose