

MILLESIME

农业食品
食品传输



应用

管材为散装物品运输罐车里的气体流通特制，最高温度可达+140度。流体食品的吸入和加压输送：例如鲜奶，红酒，啤酒，果酒，果汁，汽水，醋，浓度最高达96度的酒精等。
流动车至固定站点传输配套设备。

优点

- 管材柔软方便操作。
- 罐车配套设计，除压缩机设备连接外。
- 白色内壁，光滑，无人工接合口，食品加工质量标准，能抑制各种微生物的滋长。
- 软管内壁可被消毒清洗或140度高温蒸汽清洗。
- 管材耐老化及各种恶劣的气候条件。

技术参数

管材：EPDM合成橡胶，食品质量，白色，光滑。
骨架：高强度合成线绳 螺母配合外壁上螺丝加固。
防护层：EPDM合成橡胶，接口与安装，蓝色，织物状外观。
温度范围：- 30 度 至 + 100 度 (+ 140 度用于气体输送)。
适用规范及标准：
欧盟2004年第1935号认证规定 和 2023/2006。
美国(FDA) 21 CFR 177.2600认证。
法国法规认证许可。
所有相关的传送测试(法国和美国)均由法普瓦捷研究所食品加工质量标准认证(IANESCO)实施并确认。

接口与安装

该软管可与更多接口匹配，详细情况请联系我们。

MILLESIME

12/07/2010

内径 毫米	内壁厚 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	压力 巴	爆破压力 巴	弯曲度 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 或最 小订购量 米	
25.0	-0/+1.0	5.50	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.81	20	5500495	■
32.0	-0/+1.0	5.50	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.98	40	5500496	■
									20	5500497	200
38.0	-0/+1.0	5.50	49.0 ±1.0	10	30	0.9	80	1.15	40	5500498	200
									20	5500499	■
40.0	-0/+1.0	5.50	51.0 ±1.0	10	30	0.9	85	1.20	40	5500500	■
									20	5500501	200
43.0	-0/+1.0	5.50	54.0 ±1.0	10	30	0.9	92	1.30	40	5500502	200
									20	5500503	◇
45.0	-0/+1.0	5.50	56.0 ±1.0	10	30	0.9	98	1.32	40	5500504	■
									20	5500505	160
51.0	-0/+1.0	5.75	62.5 ±1.5	10	30	0.9	105	1.66	40	5500506	160
									20	5500507	■
53.0	-0/+1.0	5.75	64.5 ±1.5	10	30	0.9	110	1.72	40	5500508	■
									20	5500509	120
60.0	-0/+1.0	5.75	71.5 ±1.5	10	30	0.9	125	1.85	40	5500510	120
									20	5501050	120
63.0	-0/+1.0	5.75	74.5 ±1.5	10	30	0.9	130	2.00	40	5501051	120
									20	5500511	■
70.0	-0/+1.0	5.75	81.5 ±1.5	10	30	0.9	145	2.24	40	5500512	■
									20	5500513	80
76.0	-0/+1.0	6.25	88.5 ±1.5	10	30	0.9	165	2.95	40	5500514	80
									20	5500515	■
89.0	-0/+1.0	6.50	102.0 ±1.5	10	30	0.9	330	3.44	40	5500516	■
									20	5500517	◇
100.0	-0/+1.5	6.50	113.0 ±1.5	10	30	0.9	380	3.75	40	5500518	■
									20	5500519	120
102.0	-0/+1.5	6.50	115.0 ±1.5	10	30	0.9	400	3.80	40	5500520	120
									20	5500521	◇
125.0	-0/+1.5	10.00	145.5 ±2.0	10	30	0.9	480	7.20	40	5500522	■
									10	5501067	40
150.0	-0/+1.5	10.50	171.5 ±2.0	10	30	0.9	570	8.80	20	5501068	40
									10	5501069	80
									20	5501070	80

◇ 依据库存情况

商标



凹陷部分: TRELLEBORG - MILLESIME - FDA - WP 10 bar - 月/年 - Made in France

