


# PARATUB

化工 石化

化学腐蚀性产品 / 传输



## 应用

低压或靠物体本身重力传送各种腐蚀性产品如酸、碱等。

## 优点

- 管材可截裁。
- 产品灵活使用方便。
- 能在很低的温度范围内正常工作。

## 技术参数

内壁：NR天然橡胶，抗化工产品腐蚀，淡褐色，内部光滑，外壁织物状外观。

温度范围：- 40 度 至 + 70 度。

导电性能：不导电。

# PARATUB

21/01/2011

内径 毫米	内壁厚 度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小订 购量 米	
15.0	-0/+1	5.0	25.0 ±1	1	0.34	20	0200837	400
20.0	-0/+1	5.0	30.0 ±1	1	0.43	20	0200840	■
						40	0200841	400
25.0	-0/+1	5.0	35.0 ±1	1	0.51	20	0200843	■
						40	0200844	400
30.0	-0/+1	5.0	40.0 ±1	1	0.59	20	0200846	■
						40	0200847	400
35.0	-0/+1	5.0	45.0 ±1	1	0.67	20	0200849	■
						40	0200850	400
40.0	-0/+1	5.0	50.0 ±1	1	0.76	20	0200852	■
						40	0200853	400
50.0	-0/+1	5.0	60.0 ±1	1	0.92	20	0200855	■
						40	0200856	400
60.0	-0/+1	5.0	70.0 ±1	1	1.09	20	0200858	■
						40	0200874	200
80.0	-0/+1	7.5	95.0 ±1	1	2.12	20	0200876	■
						40	0200877	200

无商标

