

PETROVAST

化工 石化
蒸汽



应用

工业蒸汽高频率清洗或暖气系统中高热蒸汽传输
石油化工领域, 建筑领域, 海洋作业以及化工行业.

优点

- n 管材多种用途.
- n 操作简便灵活.
- n 能在很大温度范围内正常工作.
- n 化学防腐.
- n 使用寿命长且操作安全性能高.
- n 符合国际标准.

技术参数

管材: EPDM合成橡胶, 黑色, 光滑.
骨架: 金属线编制缠绕.
防护层: EPDM合成橡胶, 黑色, 织物状外观.
温度范围:
水: -40度至+120度(工作压力60巴)
饱和蒸汽: +210度/18巴.
过热蒸汽: +230度/18巴.
导电性能: 管材外壁导体, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.
适用规范及标准:
EN ISO 6134:2005 第2类, A级.

其他信息

其它长度及尺寸请与我们联系.

PETROVAST

17/02/2012

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	压力 巴	弯曲度 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最小 订购量 米		
9.5	±0.5	6.0	21.5	±1.0	180	120	0.41	20	5014990	n
								40	5014991	n
13	±0.5	6.0	25.0	±1.0	180	130	0.48	20	5014992	n
								40	5014993	n
16	±0.5	7.0	30.0	±1.0	180	160	0.67	20	5014994	n
								40	5014995	n
19	±0.5	7.0	33.0	±1.0	180	190	0.77	15	5014982	□
								20	5014983	n
								40	5014984	n
								60	5014985	n
25	±0.5	7.5	40.0	±1.0	180	250	1.06	15	5014986	□
								20	5014987	n
								40	5014988	n
								60	5014989	n
32	±0.5	8.0	48.0	±1.0	180	320	1.38	20	5014996	n
								40	5014997	n
38	±0.5	8.0	54.0	±1.2	180	380	1.6	20	5014998	n
51	±0.7	9.0	69.0	±1.4	180	500	2.54	20	5014999	n

□ 依据库存情况.

商标

商标 凸起



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose