

PROJECTOR 100

建筑 & 环境
喷射



应用

喷射湿灰浆, 搅拌混凝土及其它湿性产品.
电泵与排气管之间, 用于传送灰浆, 水泥浆及搅拌混凝土.

优点

- 能接受很高的工作压力.
- 材质轻, 软, 易操作.
- 管材导体, 抗磨损.

技术参数

内壁: NR合成橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑.
骨架: 高强度合成线网.
外壁: SBR(丁苯)橡胶, 抗磨损 及各种恶劣的气候条件, 黑色, 织物状外观.
温度范围: - 30 度 至 + 70 度.
导电性能: 管材导体, $R < 2.10^6 \Omega/\text{米}$.
特性: 抗磨损指标 $< 70 \text{ mm}^3$ 满足 DIN 53 516标准.

接口安装

13.3米长度的管材可按要求生产.
最小定单量为3倍规定长度.

PROJECTOR 100

29/01/2008

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小 定购量 米
25.0	7.0 +0/- 1	39.0 ± 1.0	40	100	100	0.87	40	0061494	■
32.0	8.0 +0/- 1	48.0 ± 1.0	40	100	150	1.24	40	0127153	400
35.0	6.5 +0/- 1	48.0 ± 1.0	40	100	180	1.06	40	0061496	■
38.0	10.0 +0/- 1	58.0 ± 1.0	40	100	180	1.84	40	0127156	400
40.0	10.0 +0/- 1	60.0 ± 1.0	40	100	200	1.92	40	0127170	400
50.0	7.5 ± 0.7	65.0 ± 1.5	40	100	370	1.64	40	0127179	400
	9.0 ± 0.7	68.0 ± 1.5	40	100	280	2.04	40	0061501	■
60.0	10.0 ± 0.7	80.0 ± 1.5	40	100	340	2.72	40	0127183	400
65.0	10.0 ± 0.7	85.0 ± 1.5	40	100	380	2.93	40	0061500	■

商标

