

PROJECTOR 60

建筑 & 环境
粉末及粗糙类产品



应用

运输及喷射灰浆、干混凝土及用于建筑及泥瓦工序使用的混凝土搅拌运输车所需的混凝土砂浆。

优点

- 管材软便于操作。
- 质地轻。
- 很好的耐磨性。
- 管材内导体设计提高了操作安全。

技术参数

内壁：NR合成橡胶，抗磨损，黑色，光滑。

骨架：高强度合成线网。

外壁：SBR(丁苯)橡胶，抗磨损及各种恶劣的气候条件，黑色，织物状外观。

温度范围：- 30 度 至 + 70 度。

导电性能：管材导体， $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/\text{米}$ 。

特性：抗磨损指标 $< 70 \text{ mm}^3$ 满足 DIN 53 516标准。

PROJECTOR 60

18/02/2009

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小 订购量 米
65.0	10.0 ± 0.75	85.0 ± 1.5	20	60	320	2.94	20	5501065	200
89.0	10.5 ± 0.75	110.0 ± 1.5	20	60	500	4.13	20	5501066	200

商标

