

# SABLEX

建筑 & 环境  
喷砂处理



## 应用

对于铸件, 金属表面及其它金属件制作过程中所需要进行的清洗和喷砂处理等.

## 优点

- 管材轻, 软, 方便操作.
- 很小的允差方便了接口的安装.
- 在管内加压的情况下管材具有很好的稳定性(操作工不会因为管内增压而丧失对软管的控制).
- 管材内导体设计提高了操作安全, 减少了导线断裂所出现的危险.

## 技术参数

内壁: NR合成橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑.  
骨架: 高强度合成线网.  
外壁: SBR(丁苯)橡胶, 抗磨损及各种气候条件, 黑色, 织物状外观.  
温度范围: - 30 度 至 + 70 度.  
导电性能: 管材导体,  $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/\text{米}$ .  
特性: 抗磨损指标  $< 70 \text{ mm}^3$  满足 DIN 53 516标准.

# SABLEX

21/08/2007

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小 定购量 米
13.0	7.0 ± 0.50	27.0 ± 1.0	12	40	65	0.58	20	0028711	■
16.0	7.0 ± 0.50	30.0 ± 1.0	12	40	80	0.68	20	0028712	■
							40	0028719	400
19.0	7.5 ± 0.50	34.0 ± 1.0	12	40	100	0.78	20	0028720	400
							40	0028745	■
25.0	7.0 ± 0.50	39.0 ± 1.0	12	40	125	0.86	20	0028746	■
							40	0060969	■
32.0	8.0 ± 0.50	48.0 ± 1.0	12	40	160	1.30	20	0060970	■
							40	0060971	■
32.0	11.0 ± 0.50	54.0 ± 1.0	12	40	140	1.85	20	0060972	■
							40	0070785	◇
35.0	9.0 ± 0.50	53.0 ± 1.0	12	40	190	1.57	40	0070786	■
							40	0070788	400
38.0	10.0 ± 0.50	58.0 ± 1.0	12	40	170	1.89	20	0070789	■
							40	0070790	■
40.0	10.0 ± 0.50	60.0 ± 1.0	12	40	180	1.97	20	0028786	■
							40	0028787	■
42.0	9.0 ± 0.50	60.0 ± 1.0	12	40	240	1.81	20	0070791	400
							40	0070792	400
50.0	10.0 ± 0.75	70.0 ± 1.5	12	40	250	2.36	20	0060973	■
							40	0060974	■
63.0	10.0 ± 0.75	83.0 ± 1.5	12	40	325	2.90	40	0060077	200
65.0	10.0 ± 0.75	85.0 ± 1.5	12	40	320	2.95	20	0070797	200
							40	0070798	200
76.0	10.0 ± 0.75	96.0 ± 1.5	12	40	400	3.42	20	0028851	◇
							40	0070784	■
102.0	10.0 ± 0.75	122.0 ± 1.5	10	40	550	4.40	20	0028859	◇
							40	0028860	■

商标

◇ 依据库存情况

