

SUPERVRAC TAN

建筑 & 环境
粉末状及粗糙类产品



应用

气体传送散装粗糙外表的产品材料。卡车及火车罐车的卸货，仓库的装卸货（水泥，沙子，石灰石，煤炭等），也包括谷物，肥料，牲畜饲料，及化工产品（PVC，食品色素，颗粒等）。

优点

- n 管材质地软，质量轻，可平行缠绕放置。
- n 具有很强的抗磨损性。

技术参数

管材：NR合成橡胶，具有明显的耐磨特性，color，光滑。
骨架：高强度合成线网。

防护层：NR合成橡胶，接口安装，color，织物状外观。

温度范围：- 30 °C 至 + 70 度。

导电性能：内置金属丝可导静电，内壁为非导体。

SUPERVRAC TAN

26/09/2011

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	压力 巴	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最 小订购量 米
75	6.0 ± 1.25	87.0 ± 1.5	7.0	21	1.72	20	0070661	120
						40	0125111	120
85	6.0 ± 1.25	97.0 ± 1.5	7.0	21	1.81	20	0070662	80
						40	0070663	80
89	6.0 ± 1.25	101.0 ± 1.5	7.0	21	1.98	20	0060614	n
						40	0060615	n
100	6.0 ± 1.25	112.0 ± 1.2	7.0	21	2.24	20	0070664	120
						40	0070665	120
110	6.5 ± 1.25	123.0 ± 1.5	7.0	21	2.5	20	0060617	n
						40	0060618	n

商标

