

TRELLVAC Transporter HD

建筑 & 环境
粉末及粗糙类产品



应用


管材配套在中等工作条件下的清洗车辆. 主要用于吸入灰尘, 碎屑, 沙子, 砾石, 灰渣, 各种废料, 粉末等.
适合于各种工业类型上的固定装置配套使用 (如采矿业, 采石业, 水泥厂, 铸造厂, 机械及冶金工业).

优点

- 管材做防腐处理.
- 内壁光滑, 抗磨损及各种环境条件.
- 很好的耐磨损能力.
- 内壁加厚, 适应各种严格的使用条件.
- 可以用于吸入处理(0,9 巴)或加压输送.

技术参数

内壁: NR合成橡胶/SBR(丁苯)橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑.
骨架: 夹布胶管, 内置螺旋钢丝加固.
外壁: SBR(丁苯)橡胶, 黑色, 织物状外观.
温度范围: -40 度 至 +90 度.
导电性能: 管材内壁导体, $R < 10^6 \Omega/\text{米}$, 使用引线传导.



TRELLVAC Transporter HD

21/03/2011

内径 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	空心压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小 定购量 米		
51.0	± 1.5	64.0	± 1.0	5	15	0.9	210	1.8	20	5500753	120
									40	5500752	■
63.0	± 1.5	76.0	± 1.0	5	15	0.9	250	2.2	20	5500755	120
									40	5500754	■
76.0	± 1.5	90.0	± 1.5	5	15	0.9	300	2.8	20	5500757	160
									40	5500756	■
90.0	± 1.5	104.0	± 1.5	5	15	0.9	350	3.4	20	5500759	120
									40	5500758	■
102.0	± 1.5	117.0	± 1.5	5	15	0.9	400	3.8	20	5500761	160
									40	5500760	■
108.0	± 1.5	123.0	± 2.0	5	15	0.9	430	4.1	20	5500763	120
									40	5500762	■
116.0	± 1.5	131.0	± 2.0	5	15	0.9	450	4.6	20	5500765	120
									40	5500764	■
127.0	± 1.5	143.0	± 2.0	5	15	0.9	510	5.3	20	5500767	■
									40	5500766	■
140.0	± 1.5	156.0	± 2.0	5	15	0.9	580	5.7	20	5500769	40
									40	5500768	40
152.0	± 1.5	168.0	± 2.0	5	15	0.9	640	6.3	20	5500771	■
									40	5500770	■
165.0	± 1.5	182.0	± 2.0	3	10	0.9	700	7.2	10	5500772	40
204.0	± 1.5	222.0	± 2.0	3	10	0.9	820	9.9	10	5501132	■

商标

