

# TRELLVAST

化工 石化  
蒸汽



## 应用

工业蒸汽高频率清洗或高热蒸汽传输(6巴工作压力下最高承受温度为+164度).

## 优点

- n 管材耐腐蚀并能各种外界空气条件下工作.
- n 蒸汽夹布胶管.

## 技术参数

管材: EPDM合成橡胶 (外径 $\leq 25$ 毫米), SBR(丁苯)橡胶 (外径 $> 25$ 毫米), 黑色, 内壁光滑.

骨架: 高强度合成线网.

防护层:  $\leq 25$ 毫米: EPDM合成橡胶, 黑色, 光滑.

温度范围:

水: -40度至+120度, 工作压力=20巴.

热蒸汽: +164度(工作压力=6巴).

导电性能: 管材外壁导体,  $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$ .

适用规范及标准:

EN ISO 6134:2005 第1类, A级.

## 其他信息

外径 $> 25$ 毫米: 不同于 EN ISO 6134 的标准规格.

# TRELLVAST

17/02/2012

内径 毫米	内壁厚 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	压力 巴	弯曲度 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最 小订购量 米		
9.5	$\pm 0.5$	6.00	21.5	$\pm 1.0$	6.0	60	120	0.3	20	5015601	360
									40	5015602	n
13	$\pm 0.5$	6.00	25.0	$\pm 1.0$	6.0	60	130	0.48	20	5015536	360
									40	5015537	360
16	$\pm 0.5$	7.00	30.0	$\pm 1.0$	6.0	60	160	0.67	20	5015577	360
									40	5015578	360
19	$\pm 0.5$	7.00	33.0	$\pm 1.0$	6.0	60	190	0.77	20	5015538	n
									40	5015539	n
25	$\pm 0.5$	7.50	40.0	$\pm 1.0$	6.0	60	250	1.06	20	5015540	n
									40	5015541	n
32	-0/+1	8.25	48.5	$\pm 1.0$	6.0	60	250	1.25	20	0202365	n
									40	0202366	n
38	-0/+1	8.75	55.5	$\pm 1.0$	6.0	60	300	1.49	20	0202368	120
									40	0202369	120
40	-0/+1	8.75	57.5	$\pm 1.0$	6.0	60	320	1.54	20	0202377	n
									40	0202378	n
50	-0/+1	8.25	66.5	$\pm 1.5$	6.0	60	400	1.79	20	0202371	120
									40	0202372	120
60	-0/+1	8.75	77.5	$\pm 1.5$	6.0	60	500	2.2	20	0202374	80
									40	0202375	80

n 依据库存情况.

商标

商标 内径  $> 25$  毫米:



浮雕式突起 TRELLEBORG - STEAM - 6 bar - 164度 - ID -  $\Omega$  - 季度/年

商标 外凸 内径  $\leq 25$  毫米: TRELLEBORG - TRELLVAST - EN ISO 6134 - 1A - STEAM - 6 bar - 164 °C - ID -  $\Omega$  - 季度/年

